

## Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 42U y 19 Pulgadas con Ruedas - con Profundidad Ajustable de 23 a 41 Pulgadas - Armario Rack Autoportante (4POSTRACK42)

ID del Producto: 4POSTRACK42



StarTech.com

El rack de servidores para 42 unidades (U), modelo 4POSTRACK42, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack para 42 unidades incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 600 kg, además de cumplir con con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la organización de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión

## Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack abierto 42U y 4 columnas con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 22" a 40" (de 56,0cm a 101,7cm) - Compatible con varios tipos de equipos Informáticos - Cumple con la normativa EIA/ECA-310-E
- **MONTAJE FÁCIL:** Rack móvil con instrucciones de montaje fáciles de seguir y vídeo en línea - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - Altura de 204cm con ruedas, 198cm sin ruedas
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Rack durable abierto de 4 columnas de 19 pulgadas con altura de 42U y capacidad de peso de 600kg (estacionario) - Incluye 3 opciones de instalación: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack rodante para ordenadores incluye tuercas jaula y tornillos para montar el equipo, marcas de ajuste de profundidad y de unidades (U) fáciles de leer, ganchos para organizar los cables y las herramientas de montaje necesarias
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales informáticos, este rack de 42U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	42U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso

Gestor de cables integrado

Ruedas (incluidas)

Lengüeta(s) para conexión a tierra

Patas niveladoras

Ensamblaje Sencillo

Marcas de U

Perfil para carriles de montaje En L

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario) 1323.0 lb [600 kg]

Weight Capacity for Racks (Rolling) 793.8 lb [360 kg]

---

#### Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

---

#### Medidas del Producto

Longitud del Producto 3.7 ft [1.1 m]

Ancho del Producto 23.6 in [60.0 cm]

Altura del Producto 6.5 ft [2.0 m]

Peso del Producto 84.9 lb [38.5 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 40.0 in [101.7 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 22.0 in [56 cm]

Altura con Ruedas 80.3 in [204 cm]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Ancho de la Caja	6.8 ft [2.1 m]
Altura de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	89.0 lb [40.4 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Riel vertical izquierdo
	2 - Riel vertical derecho
	2 - Soporte de expansión
	8 - Sección de esquina
	4 - Sección central
	2 - Soporte superior
	50 - Tornillo M8
	50 - Arandela M8
	1 - Llave para M8 (13 mm)
	1 - Llave para M6 (10 mm)
	6 - Destornillador de estrella
	50 - Tuerca enjaulada M6
	4 - Tuercas M6 para cable de conexión a tierra (corto)
	4 - Arandelas M6 para cable de conexión a tierra
	50 - Arandela acopada de PVC

50 - Tornillo con cabeza de estrella M6

24 - Gancho para la gestión de cables

24 - Tornillo para montaje de gancho

4 - Ruedas

4 - Pies niveladores

16 - Tornillo M6

16 - Arandela plana M6

16 - Tuerca hexagonal con reborde M6

4 - Cables de Tierra

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.