

42HE 4 Pfosten Open Frame Rack tiefenverstellbar - Zerlegt mit Rollen, Leveler und Kabelmanagement Hacken

Produkt-ID: 4POSTRACK42



StarTech.com

Mit dem 4POSTRACK42 42HE-Server-Rack können Sie Ihre Server sowie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten, verstellbaren Rack mit offenem Rahmen aufbewahren.

Dieses 42HE-Rack ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (55,8 bis 101,6 cm), mit denen das Rack problemlos für Ihre Geräte eingestellt werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Tragzahl von bis zu 600 kg und ist konform mit mehreren Branchenstandards für Racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) - für ein universelles Design, das mit den meisten Rack-Geräten kompatibel ist.

Für eine vollständige Rack-Lösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst dieses Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken für das Kabelmanagement. Des Weiteren ist die Basis vorgebohrt, damit das Rack bei Bedarf am Boden befestigt werden kann - so stehen Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie das Rack speziell auf Ihre Umgebung anpassen können.

Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- Einbaugeräte für Audio/Video-Bearbeitung, Radio- oder Fernsehstudioübertragungen

Merkmale

- Flach verpackt für einfachen Transport
- Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden
- Einstellbare Montagetiefe von 22 bis 40 Zoll
- Mit Rollen, Stellfüßen und Kabelmanagementhaken
- Leicht aufzubauen

Hardware

Garantiebestimmung
n 2 Years

Wandmontierbar Nein

Rack-Typ 4-Pfosten

Rahmentyp Open Frame

U-Höhe 42U

Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Integrierte Kabelführung

Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)

Erdungsöse(n)

Stellfüße

Einfache Montage

U-Markierungen



Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	1326.0 lb [600 kg]
------------------------------	--------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	3.4 ft [1.0 m]
Produktbreite	23.8 in [60.4 cm]
Produkthöhe	6.5 ft [2.0 m]
Produktgewicht	85.1 lb [38.5 kg]
Max. Montagetiefe	3.3 ft [1.0 m]
Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]
Höhe mit Rollen	6.7 ft [2.0 m]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Package Length	6.7 ft [2.0 m]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	90.6 lb [41.0 kg]

Verpackungsin



halt

Im Paket enthalten

Linke vertikale Schiene

Rechte vertikale Schiene

Grundhalterung

Eckteil

Mittelteil

Obere Halterung

M8-Schraube

M8-Unterlegscheibe

M8-Schlüssel (13 mm)

M6-Schlüssel (10 mm)

Kreuzschlitzschraubendreher

M6-Käfigmutter

M6-Erdungsleitungsbolzen (kurz)

M6-Erdungsleitungs-Verschlusscheiben

Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe

M6-Kreuzschlitzkopfschraube

Kabelmanagementhaken

Haken-Montageschraube

Rollen

Stellfüße

M6-Schraube

Flache M6-Unterlegscheibe

M6-Flanschmutter

Erdungskabel



* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

