

Server Rack a 4 Montanti 42U Open Frame, Armadio Rack di Rete 19" con Ruote, Rack Server per Apparecchiature AV/Dati/Media/IT, Quadro Rack con ruote/piedini di livellamento o montaggio a pavimento

ID prodotto: 4POSTRACK42



StarTech.com

Il rack per server 4POSTRACK42 42U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazioni in un rack a giorno resistente e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 42U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio da 56,0-101,7cm (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 600 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare disagi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack in base all'ambiente.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

## Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** server rack a 4 montanti 42U open frame con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da da 56,0 cm a 101,7 cm. Compatibile con vari server/switch/dati/AV e altre apparecchiature IT. Conforme a EIA/ECA-310-E
- **MONTAGGIO FACILE:** rack di rete mobile con istruzioni di montaggio facili da seguire e video online - Spedizione compatta in confezione piatta per evitare danni - Altezza totale del prodotto di 204 cm con rotelle, 198 cm senza rotelle
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** resistente rack a 4 montanti 19" a telaio aperto con altezza di montaggio di 42U e capacità di 600 kg (stazionario). 3 opzioni di installazione incluse: rotelle, piedini di livellamento o piastra di base per fissaggio a pavimento
- **HARDWARE INCLUSO:** rack server portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi e attrezzatura per il montaggio
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo armadio rack 42U è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	42U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Gestione cavi integrata Rotelle (incluse)

Perni di messa a terra

Piedini di livellamento

Installazione semplice

Marcature per unità rack

Profilo guida di  
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

---

#### Prestazioni

Weight Capacity  
(Stationary)

1323.0 lb [600 kg]

Weight Capacity for  
Racks (Rolling)

793.8 lb [360 kg]

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

---

#### Product Measurements

Lunghezza prodotto

3.7 ft [1.1 m]

Larghezza prodotto

23.6 in [60.0 cm]

Altezza prodotto

6.5 ft [2.0 m]

Peso prodotto

84.9 lb [38.5 kg]

Profondità di  
montaggio massima

40.0 in [101.7 cm]

Profondità di  
montaggio minima

22.0 in [56 cm]

Altezza con ruote  
orientabili

80.3 in [204 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	6.8 ft [2.1 m]
Package Height	5.8 in [14.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	89.0 lb [40.4 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Guida verticale sinistra
	2 - Guida verticale destra
	2 - Staffa di base
	8 - Sezione angolare
	4 - Sezione centrale
	2 - Staffa superiore
	50 - Bullone M8
	50 - Rondella M8
	1 - Chiave M8 (13 mm)
	1 - Chiave M6 (10 mm)
	6 - Cacciavite Phillips
	50 - Dado ingabbiato M6
	4 - Bulloni M6 per cavo di massa (corti)
	4 - Rondelle di bloccaggio M6 per cavo di massa
	50 - Rondella concava in PVC
	50 - Vite con testa a croce M6

24 - Gancio gestione cavi

24 - Vite di montaggio gancio

4 - Ruote orientabili

4 - Piedini di livellamento

16 - Vite M6

16 - Rondella piana M6

16 - Dado flangiato M6

4 - Cavi di messa a terra

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.