

8U 19-tums serverrack med öppen ram - Compact 4 Post Justable Depth (23-41 tum)
Mobile - Free Permanent Network/Computer Equipment Data Rack - Dell PowerEdge HP
ProLiant ThinkServer (4POSTRACK8U)

Produkt ID: 4POSTRACK8U



8U-racket med öppen ram gör att du kan förvara dina servrar, nätverks- och telekommunikationsutrustning i ett stabilt rack med justerbart djup och öppen ram.

8U 4 stolpar-racket är designat för att vara enkelt att använda med lättlästa markeringar för både rackenheter (U) och djup, med stora justeringsmöjligheter (58-104 cm) av monteringsdjupet som gör det enkelt att justera serverracket för att passa din utrustning.

Detta hållbara fristående serverrack stöder en statisk belastning på upp till 544 kg och en portabel rullande viktbelastning på 300 kg. Racket är också kompatibelt med EIA/ECA-310-standarden för en universell konstruktion som passar med de flesta nätverksutrustningar.

Det mobila serverracket har även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar, vilket gör det till en komplett serverförvaringslösning som sparar dig både tid och pengar. Basen är även förborrad för säker fastsättning av racket i golvet om detta behövs, vilket ger extra stabilitet om det är fristående.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Suitable for rack-mount equipment where security at the rack level is not required
- Durable storage for rack-mount servers, KVM switches, and networking equipment
- Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

- **JUSTERBART DJUP:** 8U-rack med öppen ram med fyra vertikala skenor för servrar och nätverksutrustning med justerbart monteringsdjup 59 cm till 104 cm; maximera tillgängligt utrymme med 46 cm höjd, för integrering i utrustnings- eller serverskåp
- **ENKEL MONTERING:** Mobilt datorutrustningsrack med monteringsanvisningar och videoinstruktion online som är lätt att följa; kompakt, platt leverans-/förpackningsdesign för att undvika skador och underlätta problemfria installationer
- **KALLVALSAT STÅL:** Hållbar 19-tums EIA/ECA-310-E öppen ram med 4 stolpar designad för ventilation med 8U monteringshöjd, 544 kg kapacitet, 3 installationsalternativ: hjul, nivåfötter eller bottenplatta för att säkra racket mot golvet
- **HÅRDVARA INGÅR:** Rullande rack med korgmuttrar och skruvar för att montera utrustning, lättläst markeringar för enheter (U) och djupjustering, kabelhanteringskrokar för kabelhantering, med nödvändiga monteringsverktyg
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** Detta rack används av IT-proffs för en mängd olika tillämpningar och stöder serverutrustning med djupa dimensioner. Det kan användas för servrar, UPS, patchpaneler, switchar och annan nätverks- eller AV-utrustning. StarTech.coms 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	8U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Inbyggd kabelhantering

Hjul (medföljer)

Jordningsklack(ar)

Nivåfötter

Enkel montering

U-markeringar

Profil monteringskenor L-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary) 1202.2 lb [544 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Produktlängd 3.7 ft [1.1 m]

Produktbredd 23.6 in [60.0 cm]

Produkt höjd 18.1 in [46.0 cm]

Produktvikt 49.7 lb [22.5 kg]

Maximalt monteringsdjup 3.4 ft [1.0 m]

Minsta monteringsdjup 22.3 in [56.6 cm]

Höjd med hjul 21.0 in [53.3 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs) Ja

Package Length 33.1 in [84.0 cm]



Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	54.9 lb [24.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Hjul
	M6 flänsmutter
	Platt M6-bricka
	M6-insexskruv
	Kabelhanteringskrok
	Monteringsskruv för krok
	Vänster vertikal skena
	Höger vertikal skena
	Hörnsektion
	Mittsektion
	Basfäste
	Toppfäste
	Platt M8-bricka
	M8-insexskruv
	#10 nyckel
	#13 nyckel
	Philips stjärnskruvmejsel
	Philips stjärnskruv
	Låsbar bricka
	M6 skruv

M6-bricka i plast

M6 korgmutter

Nivåfötter

Jordkabel

Bruksanvisning

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

