

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

ID del Producto: 4POSTRACKBK



El Rack Ajustable Abierto de Servidores de 4 Columnas y 42U DuraRack de StarTech.com, ofrece una solución versátil y sólida para montar servidores y otros equipos de red. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este rack de tamaño completo (42U), ofrece columnas ajustables para máxima flexibilidad, y un diseño de marco abierto (bastidor) con canales de montaje de servicio pesado, que aseguran una estabilidad estructural excepcional.

Para asegurar una amplia compatibilidad, el rack de 42U incluye un diseño estándar que permite ser utilizado con equipos de los fabricantes más populares.

Una solución económica, este rack está fabricado con materiales de alta calidad y está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com. Además, este se empaqueta de forma compacta, con el fin de facilitar su manejo y ensamblado.

Para una versatilidad aún mayor, StarTech.com ofrece un Juego de Ruedas de 4 Piezas (4POSTCASTER) que puede ser instalado en el fondo del rack de servidores de 42U.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para servidores montados en rack, switches KVM, equipo de redes y consolas de gabinetes
- Adecuado para equipo de montaje en rack que no necesita de seguridad al nivel del rack

Características

- Diseño de marco abierto con montaje de rieles de servicio pesado, posibilita una estabilidad estructural excepcional
- Suministra un flujo de aire amplio y sin obstrucciones, manteniendo su equipo a la temperatura de la habitación en la que se instale
- Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
- Gestione, instale y tenga acceso al cableado de su equipo fácilmente y sin obstrucciones
- Rieles de montaje ajustables para asegurar compatibilidad con una gran cantidad de equipo de instalación en rack
- Base de servicio pesado con perforaciones, que le permiten atornillar el gabinete al piso cuando se instala equipo pesado

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	42U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Ruedas (opcional)
	Ensamblaje Sencillo
Perfil para carriles de montaje	En C
Tipos de Perforaciones	Cuadrado (para tuerca enjaulada)

de Montaje

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 992.2 lb [450 kg]

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto 39.2 in [99.5 cm]

Ancho del Producto 22.4 in [57.0 cm]

Altura del Producto 78.0 in [198.0 cm]

Peso del Producto 102.0 lb [46.3 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 39.4 in [100 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 22.9 in [58.2 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 6.9 ft [2.1 m]

Ancho de la Caja 25.6 in [64.9 cm]

Altura de la Caja 6.7 in [16.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 111.4 lb [50.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 2 - Marco delantero/trasero

2 - Placas para el suelo

6 - Brazo ajustable horizontal

2 - Soportes de montaje sobre el suelo

1 - Llave Allen para tornillos M8 con cabeza hexagonal

8 - Tornillos Allen con cabeza hexagonal M8x25

42 - Tornillos de cabeza redonda M5x15

16 - Tapones aislantes

50 - Tornillos M5

92 - Tuercas Jaula M5

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.