

Câble Ethernet CAT6a 1,5m - Cordon de Raccordement Snagless Blindé 10 Gigabit RJ45
100W PoE - Câble Réseau STP 10GbE avec Décharge de Traction - Bleu, Testé
Fluke/Câblage Certifié UL/TIA

N° de produit: 6ASPAT150CMBL



Ce câble Cat6a respecte ou dépasse toutes les spécifications des câbles de catégorie 6a pour garantir des connexions réseau 10Gb fiables. Le câble est blindé pour protéger votre réseau contre les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et le bruit du système, offrant ainsi la solution idéale pour des connexions réseau rapides et sécurisées.

Ce câble de raccordement bleu de 1,5 mètre est parfait pour des applications standard telles que la connexion d'une prise murale à votre station d'accueil pour ordinateur portable ou à votre ordinateur de bureau.

Pour faciliter les installations réseau, nos câbles de raccordement Cat6a sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de couleurs. Cela garantit que vous disposez de la taille de câble appropriée lorsque vous en avez besoin et vous permet de coder vos connexions par couleur pour une configuration plus organisée.

Chaque câble est testé pour une fréquence allant jusqu'à 500MHz et est plus que suffisant pour les réseaux Ethernet 10GBase-T.

Construit avec du cuivre à 100% et un câblage en paires torsadées blindées, ce câble a été conçu pour des performances de qualité. Le câble est conçu pour maintenir les signaux de données transitant par votre réseau à l'abri des interférences et est parfait dans les environnements sujets à de grandes quantités d'EMI.

Les connecteurs plaqués or 50 microns offrent une conductivité optimale et éliminent les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Pour des câblages sans problème, ce câble durable est équipé de connecteurs anti-accroc qui protègent les clips RJ45 lors de l'installation, les rendant moins susceptibles de s'accrocher ou de se

casser.

Le câble dispose également de manchons moulés qui offrent un soulagement de la tension au niveau des connecteurs en empêchant les points de terminaison des connecteurs RJ45 de se plier à des angles aigus. Cela réduit le risque d'endommagement du câble, ce qui pourrait diminuer la connectivité et les performances du réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez les appareils compatibles PoE à des réseaux 10 Gb
- Connectez les serveurs à un réseau SAN (Storage Area Network)
- Transmettez des données, du contenu vocal et du contenu vidéo sur des réseaux 10 Gb
- Interconnectez ordinateurs, hubs, routeurs et tableaux de connexion

Spécifications techniques

- **CÂBLE ETHERNET CAT6A HAUTES PERFORMANCES** : 100% cuivre pour une connexion 10 gigabits cohérente et sans erreur; Testé par Fluke, conforme aux exigences de la catégorie 6 ANSI/TIA-568-B.2-10; Câblage certifié ETL
- **PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU** : Les connecteurs RJ45 blindés minimisent la diaphonie proche (NEXT) et protègent contre le bruit et les interférences électromagnétiques (EMI/RFI); Compatible avec la génération 10Base-T/NBASE-T à plusieurs vitesses
- **CARACTÉRISTIQUES** : 10 GbE; Longueur : 1,5 m; Couleur : Bleu; Structure : 4 paires STP; Connecteur : Snagless; Type de gaine : PVC; Calibre de fil : 26 AWG cuivre; Norme de câblage : ANSI/TIA-568-B.2-10
- **SUPPORT POE** : Les conducteurs en cuivre 26 AWG et le câblage certifié UL supportent jusqu'à 100W pour les appareils PoE comme les téléphones et les systèmes de sécurité. La conformité de l'alimentation IEEE 802.3bt & DTE empêche l'échauffement du câble
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs plaqués or 50 microns pour un signal clair et pour éviter la rouille/corrosion; Le connecteur Snagless permet une installation facile et une déconnexion souple du cordon de raccordement dans les conduits de câblage

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 Pair STP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Blindé sans crochet

Performance

Vérifié ETL	Oui
Calibre du câble	CAT6a - 10Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	4.9 ft [1.5 m]
Longueur du produit	4.9 ft [1.5 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	2.4 oz [67.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	8.7 in [220.0 mm]
Largeur du Paquet	7.9 in [200.0 mm]
Hauteur du Paquet	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	2.7 oz [77.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble CAT6a
-----------------------	-----------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis