

Cat6a Ethernet-kabel - skärmad (STP) - 2 m, aqua

Produkt ID: 6ASPAT2MAQ



Denna Cat6a-kabel uppfyller eller överstiger alla villkor för Kategori 6a-kablar för att garantera tillförlitliga 10Gb-nätverksanslutningar. Kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetiska störningar (EMI/RFI) och systembrus och är därför den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

Denna aqua-färgade patchkabel på 2 meter är perfekt för standardapplikationer som till exempel anslutning från ett vägguttag till din dockningsstation för bärbara datorer eller stationära datorer.

För enklare nätverksinstallationer finns våra Cat6a-patchkablar i många olika längder och färger. Detta garanterar att du har rätt kabelstorlek tillgänglig när du behöver den och att du kan färgkoda dina anslutningar för en mer organiserad setup.

Varje kabel är testad för frekvens på upp till 500 MHz och är mer än lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar- och folieskärmade partvinnade ledningar och har skapats för kvalitativ prestanda. Kabeln är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från störningar och är perfekt i miljöer som utsätts för mycket EMI.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För problemfria kabeldragningar har denna hållbara kabel hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

Kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakternas ändar böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för att kabeln skadas, vilket skulle kunna försämra nätverksanslutningen och prestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk
- Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)
- Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, routrar, skrivarservrar och patchpaneler

Funktioner

- HÖGPRESTERANDE CAT6a Ethernet-KABEL: 100 % koppar för konsekvent och felfri 10 gigabit-anslutning. Fluke-testad, överensstämmer med ANSI/TIA-568-D Category 6-krav; ETL-klassad ledning
- RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation
- Aqua-färgat PVC-hölje för att färgkoda dina anslutningar
- 2 m lång
- Gjutna RJ45-kontakter förhindrar kabelskador och ger även dragavlastning

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair STP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiumpolyesterfolie
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Skärmad hakfri

Prestanda

	Kabelklassificering	CAT6a - 10Gbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Utseende	Färg	Aqua
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	3.0 oz [86.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [20.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.3 oz [94.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Cat6a-patchkabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.