

Cavo Ethernet CAT6a da 3 m - Cavo patch PoE 100W 10 Gigabit schermato antigroviglio RJ45 - Cavo di rete Cat6a STP 10GbE con serracavo - Certificazione UL/TIA - Testato individualmente - Grigio

ID prodotto: 6ASPAT3MGR



Il cavo patch Cat6a è conforme o supera tutte le specifiche dei cavi di categoria 6a, assicurando connessioni di rete 10 Gb affidabili. Il cavo è dotato di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI) e dal rumore di sistema e offre una soluzione perfetta per connessioni di rete veloci e sicure.

Questo cavo patch Grigio da 3 m è perfetto per gli usi standard, ad esempio per il collegamento di un computer desktop o di una docking station per computer laptop a una presa a muro.

Per un'installazione di rete semplificata, i cavi patch Cat6a sono disponibili in un'ampia varietà di colori e lunghezze. In questo modo si ha sempre il cavo della lunghezza giusta nel momento in cui serve ed è possibile codificare le connessioni con un colore per una configurazione più ordinata.

Ogni cavo è testato per una frequenza fino a 500 MHz ed è più che adatto per reti Ethernet 10GBase-T.

Costruito con foglio di schermatura in rame al 100% e cablaggio a doppino intrecciato, questo cavo offre prestazioni di alta qualità. Progettato per tenere liberi da interferenze i segnali dati che viaggiano attraverso la rete, è perfetto in ambienti soggetti a grandi quantità di EMI.

I connettori in oro da 50 micron offrono una conduttività ottimale ed eliminano la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Questo cavo resistente è dotato di connettori antigroviglio che consentono una posa dei cavi senza problemi, poiché proteggono i morsetti RJ45 durante l'installazione e riducono così il rischio che si aggroviglino o si rompano,

e di serracavi stampati che consentono di scaricare la tensione impedendo ai punti di terminazione dei

connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto. In questo modo diminuisce il rischio che il cavo si danneggi, compromettendo le prestazioni e la connettività di rete.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di connettere dispositivi PoE alle reti 10Gb
- Consente di connettere i server a una Storage Area Network (SAN)
- Consente di trasmettere dati, voce e video tramite reti 10 Gigabit
- Consente il collegamento tra computer, hub, switch, router, server di stampa e patch panel

Caratteristiche

- **CAVO ETHERNET CAT6a AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo dati in rame al 100% per una connessione 10 Gigabit affidabile e priva di errori. Conforme ai requisiti ANSI/TIA-568-D Categoria 6 in base ai test Fluke; cablaggio con certificazione ETL
- **PROTEGGI LA TUA RETE:** I connettori RJ45 schermati minimizzano la diafonia (Near-End Crosstalk - NEXT) e proteggono dai disturbi e dalle interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI) compatibili con la generazione 10Base-T/NBASE-T multi-velocità
- **SPECIFICHE:** 10 GbE | **LUNGHEZZA:** 3 m | **Colore:** Grigio | **Struttura:** STP a 4 coppie | **Connettore:** Antigroviglio | **Guaina:** PVC | **Diametro del filo:** 26 AWG rame | **Standard di cablaggio:** ANSI/TIA-568-D | **Garanzia a vita**
- **SUPPORTO POE:** conduttori in rame intrecciato 0.4 mm e cablaggio con classificazione UL; supportano fino a 100W per dispositivi PoE come telefoni VOIP e i sistemi di sicurezza. Conforme alle norme IEEE 802.3bt & DTE per prevenire il riscaldamento dei cavi
- **STRUTTURA DI QUALITÀ:** connettori placcati oro da 50 micron per un segnale chiaro e per contrastare ruggine o corrosione. Il connettore antigroviglio consente una facile installazione e lo scollegamento flessibile del cavo patch nei canali di cablaggio

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

Numero di conduttori	4 Pair STP
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Pellicola in alluminio-poliestere
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Tipo cavo	Schermato antigroviglio

Prestazioni

Classe cavo	CAT6a - 10Gbit/s
-------------	------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - RJ-45
Connettore B	1 - RJ-45

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [125.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 4.8 oz [135.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo patch Cat6a

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.