

CAT6a kabel - snagless RJ45 connectors koperdraad - stp kabel - 7,5 m aqua

Productcode: 6ASPAT750CMAQ



Deze CAT6a kabel voldoet aan specificaties voor categorie 6a kabels. Dit product zorgt voor betrouwbare 10 Gb verbindingen tussen uw netwerkapparaten.

Elke CAT6a kabel is getest tot een frequentie van 500 MHz en is meer dan geschikt voor 10GBase-T ethernet netwerken.

Gemaakt van 100% koper en met een folie afgeschermde twisted-pair draad is deze kabel bestemd voor hoogwaardige prestaties. De kabel is ontworpen om de datasignalen zonder ruis en interferentie door uw netwerk te laten stromen. Verder, deze kabel is perfect voor omgevingen die gevoelig zijn voor veel elektromagnetische interferentie (EMI/RFI).

Deze CAT6a netwerkkabel is gemaakt van 100% koper en is getest volgens en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 categorie 6a eisen. Er wordt geen gebruik gemaakt van Copper-Clad Aluminium (CCA) draad die gevoelig is voor problemen zoals zwakke voeding, warmteontwikkeling, beschadiging van de apparatuur en mogelijk brand.

De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Voor probleemloze kabeltrajecten biedt deze duurzame kabel snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder snel vastlopen of breken.

De CAT6 ethernet kabels hebben ook gegoten contacten die trekcontlasting bieden om zo te voorkomen dat de RJ45 connectors in een scherpe hoek worden gebogen. Hierdoor wordt het risico van kabelbeschadiging verminderd — die een mogelijke aantasting van de netwerkconnectiviteit en prestatie zou kunnen veroorzaken.

De 6ASPAT750CMAQ heeft levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit apparaten aan, die uitgerust zijn met PoE, op 10 Gb netwerken
- Sluit servers aan op een Storage Area Network (SAN)
- Verzend data, voice en video over 10 gigabit netwerken
- Verbind computers, hubs, routers en patchpanelen met elkaar

Eigenschappen

- Bescherm uw data tegen ruis en EMI/RFI-interferentie met deze CAT6a Ethernet kabel
- Ondersteunt 10GBase-T Ethernet netwerken
- Bescherm uw netwerk en apparatuur met CAT6a kabels van 100% koperdraad
- Getest volgens en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 CAT6a eisen
- RJ45 connector clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken

Hardware


Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair STP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Afgeschermd zonder Uitsteeksels

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6a - 10Gbit/s
-------------------	------------------

Connector(en)

Connector A	RJ-45
-------------	-------



Connector B RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Aqua
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	24.6 ft [7.5 m]
Lengte product	24.6 ft [7.5 m]
Breedte product	0.5 in [11.6 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.2 mm]
Gewicht product	10.2 oz [290 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.6 oz [300 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	cat6a kabel
-------------	-------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

