

## Module de transceiver QSFP compatible HPE 747698-B21 - 40GBASE-SR4

Nº de produit: 747698-B21-ST



Le 747698-B21-ST est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible HPE 747698-B21 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque HPE®. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBASE-SR4 et sur une distance maximale de 400 m.

### Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de MPO
- Distance de transfert maximum : 400 m
- MTBF : 244 610 583 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module HP 747698-B21
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Distance de transfert max.	400m [1312ft]
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	40 Gbps
MTBF	244,610,583 hours

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.7 in [1.9 cm]
Largeur du produit	4.8 in [12.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.3 oz [37.5 g]

---

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.4 in [18.7 cm]
Largeur du Colis	5.2 in [13.3 cm]
Hauteur du Paquet	1.9 in [4.9 cm]
Poids brut	4.2 oz [118.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+
-----------------------	-----------------------

---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis