

HPE 813874-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T

Produkt-ID: 813874B21ST



Dieses HPE 813874-B21-kompatible SFP-Transceiver-Modul kann in Switches und Routern von HPE® installiert werden. Der Kupfer-Transceiver bietet eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln, wodurch die Ports Ihrer Netzwerkgeräte kostengünstig hinzugefügt, ausgetauscht oder aktualisiert werden können.

Dieses 10Gb-Kupfer-SFP+ ist zu 100 % HPE 813874-B21-kompatibel und entspricht dem SFP-Transceiver 813874-B21. Der Transceiver von StarTech.com wurde entwickelt, um die OEM-Spezifikationen zu erfüllen und die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement) einzuhalten, damit das Modul nahtlos mit HPE zusammenarbeitet.

Mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s eignet sich dieses SFP+-Modul zum Einbau in Netzwerkgeräte mit einem HPE-konformen SFP+-Port und RJ45-Kupfer-Schnittstelle. Es liefert zuverlässige 10-Gigabit-Konnektivität über Kupferkabel für 10GBASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 30 m.

Dieses SFP ist vollständig Hot-Swap-fähig, sodass Sie es installieren können, ohne den Netzwerkverkehr zu unterbrechen oder die Geräte neu starten zu müssen. Es stellt eine Lösung dar, die mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten kompatibel ist.

StarTech.com bietet eine breite Palette von Netzwerkprodukten an, darunter Kupfer- und Glasfaser-Netzwerkarten, Glasfaser-Medienkonverter, Ethernet-Switches und Wireless-Produkte.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Austausch defekter oder beschädigter SFP+-Module in HP-Switches und -Routern
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf Remote-Segmente

Merkmale

- 100% HPE 813874-B21 KOMPATIBEL: Funktioniert mit HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28 Switch, Virtual Connect Flex-10/10D Modul, Flex-10/10D Modul Enterprise Edition, FlexFabric 10Gb/24-Port Enterprise Edition, FlexFabric 10Gb/24-Port Modul
- TECHNISCHE DATEN: 10GBASE-T; 10Gbps; Kupfer; RJ-45-Anschluss; Entfernungen bis zu 30m
- FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in HPE Routern und Switches
- FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Compatible Brand HPE

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s

Max. Übertragungsentfernung 30m [98.4ft]

Faseroptiktyp Kupfer

DDM Nein

Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s

MTBF 4.598.430 Stunden

Stromverbrauch 2.3 W (max.)

Steckverbinder	Anschlüsse lokales Gerät	1 - RJ-45
Strom	Ausgangsspannung	3.3V DC
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C ~ +70°C
	Lagertemperatur	-40°C ~ 90°C
	Feuchtigkeit	95 %
Physische Eigenschaften	Farbe	Silber
	Produktlänge	2.7 in [7.0 cm]
	Produktbreite	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	0.9 oz [25.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketlänge	3.0 in [7.6 cm]
	Paketbreite	4.7 in [12.0 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.4 oz [68.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - SFP+-Transceiver
Garantieinformationen	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.