

3m 10 Gb Aqua Multimode 50/125 Duplex LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC

Produkt-ID: A50FBLCLC3



Das 3 m lange 850-nm-Laseroptimierte Multi Mode-LWL (LOMMF)-Aqua-Kabel A50FBLCLC3 ist für Datenübertragungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Bandbreite über 10 Gigabit Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit einem LWL von 50/125 Mikron ausgestattet. Diese Lösung ist hervorragend geeignet für Kabelführungen zwischen mehreren Backbone-Switches, Hubs und Routers ebenso wie hochwertigeren Netzwerkgeräten.

Dieses LC-LC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Diese Lösung ist somit hervorragend für industrielle Umgebungen, Hauptbüros und Schulen ebenso wie Wohngebäuden geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes Duplex 50/125 (OM3)-Multi Mode-LWL-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zur Verwendung in 10-Gigabit-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkumgebungen
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandsysteme

- Telekommunikation/Datenkommunikation
- LWL-Verbindungen in Patchpanels, Hubs, Switches, Routern

Merkmale

- 2x LC MM-Stecker
- Laseroptimierter Multi Mode-LWL (LOMMF)
- OM3 (50/125) 2000-MHz-Multi Mode-LWL
- Kompatibel mit 850-nm-VCSEL-Quelle
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Vergossene Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Faseroptikgröße	50/125

Leistung


Max. Datenübertragungsrate	100Gbps
Kabelnennwerte	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Faseroptikklassifizierung	OM3
Faseroptiktyp	Multimodus

Steckverbinder

Steckverbinder A	Faseroptik LC
Steckverbinder B	Faseroptik LC

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
--------------------	-------------------------------



Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Aqua
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3 m]
Produktgewicht	0.8 oz [24 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Package Length	3.7 in [95 mm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	3m 10-Gbit-Aqua-Multi Mode 50/125 Duplex LSZH-LWL-Patchkabel LC - LC
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

