

## Supporto VESA per thin client - Montaggio sotto scrivania con staffa VESA

ID prodotto: ACCSMNT



Questa staffa di montaggio per thin client è un'ottima soluzione per risparmiare spazio, perché consente di installare una docking station o un PC thin client creando uno spazio di lavoro più ordinato.

Questa staffa versatile con attacco VESA prevede diverse modalità di installazione su entrambi i lati e consente di montare un PC thin client o una docking station sul retro di un monitor, sotto la scrivania oppure, tramite morsetto, a un'asta per monitor. Il supporto è compatibile con gli attacchi VESA da 75x75 e 100x100 e risulta quindi adatto alla maggior parte dei modelli di monitor e di staffe per monitor.

La staffa regolabile è perfetta per i sistemi Intel® NUC, i Mac Mini, la maggior parte delle CPU di piccole dimensioni, i thin client, le docking station o gli hub USB di dimensioni compatibili con le impostazioni di larghezza consentite (comprese tra 17 mm e 70 mm). La staffa di montaggio per PC è l'ideale anche per il montaggio di altri dispositivi sul retro del display, ad esempio router wireless, modem, extender video e lettori multimediali per segnaletica digitale. È in grado di sostenere un peso fino a 5 kg. Il dispositivo è inoltre provvisto di una bretella regolabile, che consente di fissare in sicurezza i dispositivi, e da piedini in gomma, che assicurano una maggiore protezione dei prodotti sulle superfici non parallele.

Il supporto è dotato di un design a telaio aperto che agevola l'accesso al computer.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di creare un ambiente di lavoro ordinato negli uffici, nelle aziende, negli ambienti commerciali e istituzionali
- Ottimizzazione dello spazio disponibile sulla scrivania per un home office più efficiente

## Caratteristiche

- Risparmiate spazio e riducete l'ingombro dei cavi montando il PC thin-client o la docking station sul retro del monitor, su un supporto per monitor, sotto la scrivania o a parete
- Sostiene un peso fino a 5 kg
- Larghezza regolabile da 17 mm a 70 mm
- Compatibilità con il sistema di attacco VESA 75x75 e 100x100
- I piedini in gomma proteggono il dispositivo da eventuali danni
- Il dispositivo è fissato in sicurezza grazie alle bretelle regolabili
- Design a telaio aperto per accedere agevolmente al computer

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Opzioni di montaggio	Installazione sul retro del monitor, sotto la scrivania o su un'asta per monitor (tramite morsetto)
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm

---

### Note/requisiti speciali

Nota	La staffa regolabile è pensata per le CPU di piccole dimensioni, i thin client, le docking station o gli hub USB di dimensioni compatibili con le impostazioni di larghezza consentite, comprese tra 17 mm e 70 mm.
------	---

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	4.6 in [11.8 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [8 cm]
Altezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Peso prodotto	23.5 oz [666 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.3 in [13.5 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]
Package Height	3.8 in [9.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 lb [0.8 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Staffa di montaggio
	1 - bretella regolabile
	1 - montaggio su asta
	6 - piedini
	2 - Viti M5x25 mm
	8 - Viti M4x12 mm
	4 - Dadi ingabbiati M4
	4 - Viti
	4 - Guarnizioni
	1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

5 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.