

シンクライアントCPUホルダー VESAマウント対応

製品ID: ACCSMNT



小型PC用マウントブラケット。シンククライアント端末やドッキングステーションなどをマウントし、スペースを有効に使いながらすっきりとしたワークスペースを実現するソリューションです。

このVESAマウントは両面対応で柔軟性に優れ、複数の設置オプションがあります。小型PCやドックをモニター背面やデスクトップ下に固定、または、モニターマウント用の支柱にクランプで取り付けることができます。75x75または100x100 VESAマウント規格に対応し、多くのモニター/モニターマウントで使用することができます。

この調整可能マウントは、17mmから70mmの調整幅に収まるIntel® NUCやMac Miniなどの小型CPU、シンククライアント端末、ドッキングステーション、USBハブなどの固定に最適です(5kgまでの重量に対応)。ワイヤレスルーター、モデム、ビデオエクステンダ、デジタルサイネージ用メディアプレーヤなどをディスプレイ裏に固定することもできます。また、マウントする端末等の表面がブラケットと平行にならない場合、ゴムパッドをはさんで固定し、長さを調整できるストラップで押さえるようになっています。

このマウントは、コンピュータへのアクセスが制限されないオープンフレーム設計を採用しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりとしたワークスペースを実現
- ・ デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張

製品の特長

・ シンククライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで

- ・ すっきりした作業スペースを確保
- ・ 耐荷重5kg
- ・ 17mmから70mmまでの幅に調整可能
- ・ 75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応
- ・ デバイスの損傷を防ぐゴムパッド
- ・ デバイスを固定する調整可能なストラップ
- ・ コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	あり
取り付けオプション	モニタの裏、机の下、またはモニターアーム取付けポールに固定
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm

特記 / 必要条件

注意	この調整可能なマウントは、17mmから70mmまでの調整幅に収まる小型CPU、シンククライアント端末、ドッキングステーション、USBハブなどの設置を想定しています。
----	--

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール、プラスチック
製品縦	11.8 cm [4.6 in]
製品横	8 cm [3.1 in]
製品高さ	9.5 cm [3.7 in]
製品重量	666 g [23.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.5 cm [5.3 in]
パッケージ横	17.9 cm [7.0 in]
パッケージ高さ	9.7 cm [3.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

- 1 - 取り付け金具
- 1 - 調整可能ストラップ
- 1 - ボールマウント
- 6 - パッド
- 2 - M5x25mm ネジ
- 8 - M4x12mm ネジ
- 4 - M4ナット
- 4 - ネジ
- 4 - ワッシャー
- 1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。