

Thin Client houder - VESA montage steun

Productcode: ACCSMNT



Deze monteerbare houder voor thin clients is een uitstekende ruimtebesparende oplossing omdat u uw thin-client pc of docking station kunt monteren voor een netjes georganiseerd werkplek.

De veelzijdige dubbelzijdige VESA-montagesteun biedt diverse installatieopties: u kunt uw thin-client pc of dock aan de achterkant van uw scherm of onder uw bureau bevestigen of aan een monitorarm vastklemmen. De steun is compatibel met 75x75 en 100x100 VESA-montage, en dus geschikt voor de meeste schermen en monitor armen.

Deze verstelbare steun is ideaal voor een Intel® NUC, Mac Mini, de meeste kleine CPU's, thin clients, docking stations of USB hubs die in de steun met verstelbare breedte passen (17 mm tot 70 mm). De maximale belasting is 5 kg. De houder heeft ook een verstelbare riem zodat u uw apparaten veilig kunt bevestigen en rubberen strips voor producten op niet-parallelle oppervlakken.

Het open frame design van de steun biedt onbeperkte toegang tot uw computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een netjes georganiseerde werkplek in kantoren, bedrijven, commerciële omgevingen en instellingen

- Optimaliseer uw thuishkantoor door uw bureauruimte te maximaliseren

Eigenschappen

- Bespaar ruimte en verminder kabelwarboel door uw thin-client pc of docking station aan de achterkant van uw scherm te bevestigen, aan een monitorarm vast te klemmen, onder uw bureau of aan de muur te monteren
- De maximale belasting is 5 kg
- Breedte verstelbaar van 17 mm tot 70 mm
- Compatibel met 75x75 en 100x100 VESA-montage
- Rubberen strips om beschadiging van uw apparaat te voorkomen
- Bevestig uw apparaat veilig met de verstelbare riem
- Gemakkelijk toegang tot uw computer dankzij het open frame design

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Montage-opties	Achterkant van scherm, onder desktop of vastgeklemd aan montagepaal voor het scherm
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De verstelbare steun is ontworpen voor kleine CPU's, thin clients, docking stations of USB hubs die in de steun met verstelbare breedte passen (17 mm tot 70 mm).
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof

Lengte product	4.6 in [11.8 cm]
Breedte product	3.1 in [8 cm]
Hoogte product	3.7 in [9.5 cm]
Gewicht product	23.5 oz [666 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.3 in [13.5 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]
Package Height	3.8 in [9.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - montagebeugel
	1 - verstelbare riem
	1 - beugel voor stangmontage
	6 - plakstrips
	2 - M5x25 mm schroeven
	8 - M4x12 mm schroeven
	4 - M4 moeren
	4 - schroeven
	4 - onderleggringen
	1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.