

Hållare för tunn klient - VESA-monteringshållare

Produkt ID: ACCSMNT



Frigör arbetsyta med denna hållare för tunn klient, en utmärkt platsbesparande lösning för montering av tunn klient-PC eller dockningsstation.

Detta mångsidiga och dubbelsidiga VESA-fäste erbjuder flera installationsalternativ av din tunna klient-dator eller docka - på baksidan av bildskärmen eller under skrivbordet eller fäst med klämma på skärmstolpen. Hållaren klarar av VESA-storlekar på 75x75 och 100x100 vilket omfattar de flesta bildskärmar och bildskärmsfästen.

Denna justerbara hållare är perfekt för montering av Intel® NUC, Mac Mini, de vanligaste CPU-enheterna, tunna klienter, dockningsstationer eller USB-hubbar som passar in i den justerbara hållaren (0,7" till 2,8"/ 17 mm till 70 mm). Datormonteringsfästet är också utmärkt för montering av andra enheter bakom skärmar som trådlösa routrar, modem, videoförlängare och digitala skyltmediaspelare. Hållaren stöder en totalvikt på upp till 5kg. En justerbar rem medföljer för att hålla dina enheter på plats samt gummidynor för att säkra dina enheter på lutande ytor.

Den öppna ramen ger dig obegränsad datoråtkomst.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa rena arbetsytor i kontor, företag, kommersiella och institutionella miljöer

- Uppgradera ditt hemkontor genom att maximera din skrivbordsyta

Funktioner

- Frigör utrymme och minska kabelstrulet genom att montera din tunna klientdator eller dockningsstation på baksidan av bildskärmen, med en klämma på skärmmonteringsstolpen, under skrivbordet eller mot väggen.
- Stöder en totalvikt på upp till 5kg
- Justerbar bredd från 17 mm till 70 mm
- 75x75 och 100x100 VESA-monteringskompatibilitet
- Gummi kuddar för att skydda dina enheter
- Säkra din enhet med det justerbara bandet
- Enkel tillgång till datorn tack vare den öppna ramkonstruktionen

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja
Monteringsalternativ	Baksidan av bildskärmen, under skrivbordet eller fastspänd på skärmmonterad påle
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Den justerbara hållaren är avsedd för små CPU:er, tunna klienter, dockningsstationer eller USB-hubbar som passar inom fästets justerbara bredd: 17 mm till 70 mm.
------	---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål och plast
Produktlängd	4.6 in [11.8 cm]

Produktbredd	3.1 in [8 cm]
Produkthöjd	3.7 in [9.5 cm]
Produktvikt	23.5 oz [666 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.3 in [13.5 cm]
Paketets bredd	7.0 in [17.9 cm]
Paketets höjd	3.8 in [9.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Monteringsfäste
	1 - justerbar rem
	1 - stolpmontering
	6 - dynor
	2 - M5x25 mm-skruvar
	8 - M4x12 mm skruvar
	4 - M4-muttrar
	4 - Skruvar
	4 - Brickor
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	5 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.