

19" DIN Rail Rackmount Kit einstellbar mit Hutschiene/Mini/ G-Schiene

Produkt-ID: ADJDINKIT



Der verstellbare, rackmontierbare DIN-Schienensatz mit Top Hat/Mini/G-Schienen ADJDINKIT erleichtert die Montage Ihrer DIN-Schienen-Geräte in einem 19-Zoll-Servergehäuse/-Schrank oder an einer Wandplatte, sodass aufgrund spezieller Slotblechanforderungen der Platz optimal für jedes Gerät genutzt wird. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieser 19-Zoll-DIN-Schienen-Montagesatz umfasst die drei meist genutzten DIN-Schienensysteme: Top-Hat, Miniature Top-Hat und G-Typ.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren Sie Hardware für DIN-Schienenmontage in einem standardmäßigen 19-Zoll-Gehäuse oder Schrank
- Zwei ADJDINKITs können in derselben U-Höhe verwendet werden. Dabei sind beide einander zugewendet und werden jeweils auf den vorderen und hinteren Schienen montiert.

Merkmale

- Enthält drei Typen von DIN-Schienen: Top-Hat, Miniature Top-Hat und G-Typ

- Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Gehäuse
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen
- Belegt 2U Gehäuseplatz
- Verstellbare Tiefe
- Gefertigt aus solidem, kaltgewalztem Stahl

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Kabelmanagement	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Interne Breite	16.4 in [41.7 cm]
Interne Höhe	3.3 in [85 mm]
Interne Tiefe	8.7 in [22.2 cm]
Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
Produktbreite	9.9 in [25.2 cm]
Produkthöhe	3.5 in [88.9 mm]
Produktgewicht	4.7 lb [2.1 kg]
Max. Montagetiefe	8.7 in [22.2 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	19.5 in [49.5 cm]
Package Width	11.0 in [27.9 cm]



Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 lb [2.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	DIN-Schienen-Slotbleche
	Top-Hat DIN-Schiene
	Miniature Top-Hat DIN-Schiene
	G-Typ Top-Hat DIN-Schiene
	Packung M5-Schrauben und Muttern (je 4)
	Trägerschrauben
	Schrauben für DIN-Schienenmontage
	Flügelmuttern
	Kunststoffunterlegscheiben

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

