

1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes Racks/Schränke - 70 cm tief

Produkt-ID: ADJSHELFHDV



Mit dem ADJSHELFHDV 1 HE verstellbaren, belüfteten schwerlast Fachboden können Sie praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten 19 Zoll Server Rack oder -Schrank einen verstellbaren 1 HE Fachboden mit hoher Tragkraft hinzufügen.

Dieses schwerlast Fachboden kann von 49,5 - 97,4 cm (19.5 - 38 Zoll) Einbautiefe verstellt werden, um es an Ihr Rack anzupassen, während das belüftete Design den Luftstrom verbessert und zu niedrigeren Temperaturen im Rack beiträgt. Hergestellt aus 1,2 mm kommerziellem kaltgewalztem SPCC-Stahl, der bis zu 150 kg an Geräten tragen kann - eine robuste Lösung für die Aufbewahrung großer, nicht auf einem Rack montierbarer Geräte, schwerer Werkzeuge oder Peripheriegeräte in Ihrem Rack oder Schrank.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Hinzufügen eines Aufbewahrungsbords in Netzwerk-Switches/Geräte-Racks mit geringer Tiefe
- Bietet zusätzlichen Stauraum für schwere, geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte

- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke

Merkmale

- **UNIVERSELLER 19" EINBAU:** Dieses belüftete Server Rack Fachboden ist Ideal für 19 Zoll 4-Post Server Racks und hat eine feste Oberflächentiefe von 70 cm und eine einstellbare Einbautiefe von 49,5 cm bis 97,4 cm für Ihre Daten- / Netzwerkgeräte
- **KOMPAKTES DESIGN:** Der verstellbare Fachboden hat eine sehr kompakte Form und ist damit ideal für nicht Rack-befestigte Geräte, Werkzeuge und Peripheriegeräte in Ihrem Heim, Studio oder Büro
- **HOCH BELASTBARE & ROBUSTE KONSTRUKTION:** Der robuste Rack Fachboden aus kaltgewalztem SPCC-Stahl ist langfristig belastbar und trägt ein Gesamtgewicht von 150 kg
- **UNIVERSELLE FUNKTIONALITÄT:** Mit einer Oberflächentiefe von 70 cm und einer einstellbaren Einbautiefe von 49,5-97,4 cm kann dieses Fachboden in jedes 19 Zoll Schrank oder Rack passen - Es bietet zusätzlichen Stauraum für Ihre Werkzeuge oder Zubehör
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Fachboden Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA RS310-D
Montageoptionen	Montage vorn (vorn und hinten)

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	330.8 lb [150 kg]
Allgemeine Spezifikationen	Tragkraft: Rev 01 - bis zu 113 kg; Rev 02 oder höher - bis zu 150 kg

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusotyp	Stahl
Gehäusestärke	0.0 in [1.2 mm]
Produktlänge	27.6 in [70.0 cm]
Produktbreite	17.6 in [44.6 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht	12.5 lb [5.6 kg]
Max. Montagetiefe	38.3 in [97.4 cm]
Min. Montagetiefe	19.5 in [49.5 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	21.7 in [55.2 cm]
Paketbreite	30.1 in [76.4 cm]
Pakethöhe	4.6 in [11.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.0 lb [6.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1U verstellbares Hoch-Kapazitäts-Rackfach
	1 - Anleitung
	1 - 1HE einstellbarer Rack Fachboden
	2 - Vordere Montagehalterungen
	2 - Hintere Montagehalterungen
	8 - M6x12mm Schrauben für Montagebügel
	8 - Schrauben, M6 x 12 mm
	8 - M6-Käfigmuttern
	8 - Kunststoffunterlegscheibe M6

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.