

## Dell EMC AOC-SFP-10G-3M kompatibles SFP+ Active Optical Cable – 3m

Produkt-ID: AOC SFP10G3ME



Das AOC SFP10G3ME ist ein Dell EMC AOC-SFP-10G-3M-kompatibles LWL-SFP+-Kabel, das für den Einsatz mit Dell EMC™-markenkompatiblen 10 GbE Servern oder Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und entspricht MSA-Industrienormen.

Dieses aktive, optische SFP-Kabel (AOC) unterstützt 10 GbE-Anwendungen, die über SFP+-Ports (Mini-GBIC) verbunden sind und ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteile problemlos einzusetzen sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. Das AOC-Kabel ist leichter und flexibler als direkt angebundene SFP+-Kabel. Damit ist es ideal für den Einsatz an engen Standorten und über größere Entfernungen geeignet.

Dieses optische Kabel mit geringem Stromverbrauch und niedriger Latenz wurde für schnelle Verbindungen entwickelt und ist ideal für Anwendungen wie Point-to-Point-Netzwerk-Switch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen Racks.

StarTech.com bietet eine große Auswahl direkt angebundener SFP-Kabel und SFP-Module, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

## Merkmale

- Dell EMC AOC-SFP-10G-3M COMPATIBLE ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC): Works with Dell EMC switches like Z9100, and others
- TECHNISCHE DATEN: 3m aktives optisches Kabel | 10Gbps | Aktive Optische Faser | 2x SFP+ Steckverbinder | PVC Kabelmantel | Hot swappable | MSA konform
- KONZIPIERT FÜR SERVERRÄUME: Eine praktische Alternative zu Transceivern für den Einsatz in und zwischen Racks. Werkseitige Terminierung bedeutet hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei geringerem Wartungsaufwand
- FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware	
Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Kabeltyp	Active Optical Cable
Leistung	
Max. Datenübertragungsrate	10 Gbps
Wellenlänge	850nm
Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
DDM	Ja
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
MTBF	19,083,969 hours
Stromverbrauch	< 1.2W
Steckverbinder	
Steckverbinder A	1 - SFP+
Steckverbinder B	1 - SFP+

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Produktlänge	118.1 in [300.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	2.3 oz [64 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketlänge	12.8 in [32.4 cm]
Paketbreite	9.7 in [24.7 cm]
Pakethöhe	3.9 in [10 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SFP+ Cable
--------------------	----------------

---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.