

VESA monitor arm adapter - Premium

Productcode: APLVESAMNTP



Bespaar ruimte met deze hoogwaardige VESA monitor adapter door uw scherm aan een van onze hoogwaardige monitor armen te bevestigen.

Gebruik de monitor standaardadapter om uw voor VESA-montage geschikte monitor (75x75, 100x100) tot 34" te monteren. U kunt ook uw Apple Cinema-, 24 inch iMac- of Thunderbolt-scherm monteren die een verwijderbare standaard of geïntegreerde VESA-montageadapter hebben. De aantrekkelijke zilveren afwerking past bij uw Apple producten.

De computer monitor arm adapter maakt het gemakkelijk om uw schermstand te veranderen, zodat u comfortabeler kunt werken. Hiermee kunt u uw scherm 360° roteren en soepel kantelen tussen +90° en -15°.

The VESA beugel voor stangmontage adapter kan met duimschroeven eenvoudig aan VESA-schermen worden bevestigd. Ook wordt gereedschap meegeleverd voor de bevestiging van Apple iMac's, Cinema-schermen of Thunderbolt-schermen aan de arm. Het druk- & klikdesign is volledig compatibel met andere hoogwaardige monitor armen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelsstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig uw voor VESA-montage geschikte scherm, iMac, Apple Cinema- en Thunderbolt-schermen aan een monitor arm
- De aantrekkelijke zilveren afwerking van dit product, samen met de andere hoogwaardige montagesystemen van StarTech.com zijn ideaal voor klantgerichte omgevingen zoals wachtruimtes, lobby's en winkels

Eigenschappen

- Gemakkelijke druk- & klikontwerp voor eenvoudige installatie met ons assortiment van hoogwaardige schermmontagesystemen
- Inclusief bevestigingsmaterialen voor een iMac-, Apple Cinema- of Thunderbolt-scherm
- Verstelbare monitorstandaard met diverse instelbare posities en kijkhoeken
- DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium monitor mounts & arms
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Achterkant van scherm, onder desktop of vastgeklemd aan montagepaal voor het scherm
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm

Prestaties

Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Kantelen	+90° / -15°
Pannen	+180° / -180°
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 14 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm ultrabrede schermen met een maximumbreedte van 66 cm.
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.7 in [120.0 mm]
Breedte product	4.7 in [12.0 cm]
Hoogte product	3.3 in [8.5 cm]
Gewicht product	20.3 oz [575.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	3.8 in [9.6 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.4 lb [0.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - VESA-montage
- 1 - Flens
- 1 - toegangskaart
- 4 - Kunststofdoppen
- 4 - duimschroeven
- 1 - Torx-gereedschap
- 1 - 3 mm inbussleutel
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 2 - M6 x 16 mm schroeven
- 1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.