

Arista Networks SFP-10G-SRL kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBASE-SRL

Produkt-ID: AR-SFP-10G-SRL-ST



Der AR-SFP-10G-SRL-ST ist ein Arista Networks SFP-10G-SRL-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Arista Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-SRL-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300m.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 850nm
- Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
- Typ: Multimode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 300m
- MTBF: 498.745.585 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100% KOMPATIBEL MIT ARISTA NETWORKS SFP-10G-SRL: Entwickelt, programmiert und getestet für den Einsatz mit kompatiblen Arista Networks Switches und Routern, um zuverlässige 10GbE Konnektivität zu gewährleisten
- TECHNISCHE DATEN: 10GBASE-SR | 10 Gbps | Multi Mode | LC | 850nm | | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 100 m
- PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Arista Networks Routern und Switches. DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung
- FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren

Allgemein

UPC	065030885102
Paketmenge	1
Warranty	Lifetime

Strom

Output Voltage	3.3V DC
----------------	---------

Physische Eigenschaften & Umgebung

Product Length	0.5 in [13.9 mm]
----------------	------------------

Product Width	2.3 in [58.4 mm]
Product Height	0.5 in [12.6 mm]
Weight of Product	0.7 oz [20 g]

Leistung

Maximale Datenübertragungsrate	10.00 Gbps
Maximale Übertragungsdistanz	100m [328ft]
Fasertyp	Multimodus
Wellenlänge	850nm
Faserbetriebsart	Vollduplex
Unterstützung für digitale Diagnoseüberwachung	Ja
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
MTBF	498,745,585 hours

Hardware

Compatible Brand	Arista Networks
Betriebstemperatur	SFP-10G-SRL
Industriestandards	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Verpackung & Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten	1 - SFP+-Transceiver
Package Width	4.6 in [116 mm]
Package Depth	3.7 in [93 mm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Shipping (Package) Weight	1.8 oz [52 g]

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.