

SFP+モジュール / Arista Networks製品AR-SFP-10G-T互換 / 10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

製品ID: AR-SFP-10G-T-ST



AR-SFP-10G-T-STは、Arista Networks製SFP-10G-T互換の銅線SFP+トランシーバモジュールです。Arista Networks®ブランドのスイッチ/ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。銅線ケーブルで、100/1000/10000BASE-TX準拠10GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で30mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・最大データ転送レート: 10Gbps
- ・タイプ: 銅線
- ・接続タイプ: RJ-45コネクタ
- ・最大転送距離: 30m
- ・MTBF: 510,469,759時間
- ・消費電力: 1.0W以下
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この SFP+ 銅線

モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

## 製品の特長

・ Arista Networks製AR-SFP-10G-Tと100%互換 : Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供

・ 技術仕様 : 10GBASE-T | 10Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m

・ メーカーホスト互換性を検証 : Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応

・ MSA準拠製品のスイッチに対応 : アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能 (Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

・ ライフタイム保証 : モジュール本体をライフタイム保証 (スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

---

### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Arista Networks
業界標準	IEEE 802.3ae 10GBASE-T

---

### 性能

最大データ転送速度	10.00 Gbps
最大伝達距離	30m
ファイバタイプ	銅
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	510,469,759 hours
消費電力(W)	< 1W

---

### コネクタ

コネクタA	1 - SFPスロット
コネクタB	1 - RJ-45

---

### 物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	6.8 cm [2.7 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]

製品重量	15 g [0.5 oz]
<hr/>	
パッケージ情報	
パッケージ縦	11.4 cm [4.5 in]
パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
パッケージ高さ	3.5 cm [1.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	50.0 g [1.8 oz]
<hr/>	
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 - SFP+ トランシーバー
<hr/>	
Warranty Information	
Warranty	整備品ライフタイム保証
<hr/>	

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。