

## Dual-Monitorhalter

Produkt-ID: ARMBARDUO



Steigern Sie Ihre Produktivität und schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch - mit diesem Ständer für zwei Monitore. Mit der freistehenden Halterung können Sie zwei Displays von bis zu 24 Zoll nebeneinander auf einer Basis montieren, die Sie in praktisch jedem Arbeitsbereich platzieren können. Die schwarze Oberfläche passt perfekt zu Ihrer Büroeinrichtung.

Richten Sie mit diesem VESA-Monitorstandfuß (75 x 75, 100 x 100 mm) eine Workstation mit zwei Monitoren ein, um schneller multitasken zu können und Ihre Produktivität zu steigern. Vergleichen und bearbeiten Sie Dateien auf zwei Bildschirmen ganz einfach. Drehen Sie Ihre Monitore für Hoch- oder Querformat um 360 Grad.

Maximieren Sie Ihre Schreibtischfläche mit dem Doppelmonitor-Ständer. Die Querstangenkonstruktion erleichtert die Montage von zwei Flachbildschirmen. Der Monitorständer verfügt über eine flache Rückseite, sodass Sie Ihre Displays an einer Wand im Büro oder am Arbeitsplatz platzieren können, um Platz zu schaffen.

Die Querstangenkonstruktion des Doppelmonitor-Ständers sorgt dafür, dass die Position Ihrer Monitore optimal angeglichen wird, und bietet Ihnen so hohen Betrachtungskomfort. Sie können den Neigungswinkel Ihrer Monitore um +/-15 Grad anpassen. Außerdem lässt sich die Höhe der Monitore entlang der Stange einstellen - auf bis zu 40,5 cm.

Der robuste Monitorständer aus Stahl und Aluminium sorgt für ein stabiles Aufstellen Ihrer Workstation. Die stabile Plattform ermöglicht zudem die flexible Verwendung für temporäre Aufstellungen, z. B. bei Präsentationen im Konferenzraum.

ARMBARDUO wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Statten Sie Ihre Workstation zwei Monitoren aus, um Aufgaben noch schneller zu erledigen
- Maximieren Sie Ihre Schreibtischfläche, indem Sie beide Monitore auf einer einzigen Basis montieren
- Flache Basis mit attraktivem schwarzem Finish für Büroräume und einzelne Arbeitsplätze

## Merkmale

- Erhöhen Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz, indem Sie zwei Monitore mit bis zu 24 Zoll zusammen montieren
- Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 66,8 cm/26,3 Zoll).
- Freistehende Monitorhalterung mit Querstangenkonstruktion zur Angleichung der Monitorposition
- Einfache Höheneinstellung entlang der Stange und Anpassung des Neigungswinkels um +/-15 Grad an individuelle Betrachtungspräferenzen
- Stahl- und Aluminiumhalterung für VESA 75 x 75, 100 x 100 und bis zu 8 kg pro Monitor

---


### Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch-Ständer
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm

---

### Leistung

Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
Maximale	24in



Anzeigegröße	
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	15.9 in [40.5 cm]
Neigung	+/-15
Schwenkung/Drehung	360° für jedes Display

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlänge	37.4 in [95 cm]
Produktbreite	7.1 in [18 cm]
Produkthöhe	16.1 in [41 cm]
Produktgewicht	13.6 lb [6.2 kg]

---

Verpackungsin-  
formationen

Package Length	12.0 in [30.5 cm]
Package Width	28.2 in [71.7 cm]
Package Height	4.8 in [12.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	16.4 lb [7.4 kg]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	Säule
	Basisplatte
	M6x15-Schrauben
	Kabelführungsklemme (Säule)
	Säulenkappe



Ring für Höhenverstellung

Querstange

VESA-Monitorbefestigungen

M4x12-Schrauben

M4x30-Schrauben

Anleitung

Kunststoffdistanzhalter

Inbusschlüssel (3 mm)

Inbusschlüssel (4mm)

Kabelführungsklemmen (Querstange)

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

