

Supporto per doppio monitor - Supporta monitor da 12" a 24" - Regolabile - Supporto per monitor VESA per scrivania - Base a basso profilo - Orizzontale - Nero

ID prodotto: ARMBARDUO



Maggiore produttività e più spazio sulla scrivania grazie a questo supporto per due monitor, che consente di installare due display fino a 24" fianco a fianco su una singola base posizionabile praticamente in qualsiasi ambiente di lavoro. La finitura di colore nero completa l'arredo dell'ufficio.

Questo supporto per monitor con attacco VESA (75x75, 100x100 mm) permette di configurare una workstation con due monitor per attività in multitasking più veloci e una maggiore produttività. Con due schermi è possibile confrontare e modificare i file con maggiore facilità e i monitor possono essere ruotati di 360 gradi per una visione con orientamento orizzontale o verticale.

Il supporto per due monitor consente di sfruttare al massimo la superficie della scrivania. Il design a barre trasversali semplifica il montaggio dei due display a schermo piatto, mentre la parte posteriore piatta e a profilo basso consente di posizionare i display contro la parete dell'ufficio o del cubicolo per liberare spazio.

Il design a barre trasversali del supporto assicura il perfetto allineamento dei due monitor per una visione confortevole. È possibile personalizzare il posizionamento dei display con un'inclinazione di +/-15 gradi. L'altezza dei monitor lungo l'asta può inoltre essere regolata fino a 40,5 cm.

Il robusto supporto in acciaio e alluminio offre uno stabile sostegno alla workstation. La solida piattaforma consente inoltre un uso flessibile, ad esempio come postazione temporanea per la conduzione di presentazioni in sala riunioni.

Il prodotto ARMBARDUO è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Aggiunta di due monitor alla workstation per operare con maggiore velocità
- Ottimizzazione dello spazio della scrivania con il montaggio di due monitor su una singola base
- Base a basso profilo con elegante finitura di colore nero che ben si adatta agli ambienti di uffici o cubicoli

Caratteristiche

- Maggiore produttività e minore ingombro grazie al montaggio di due monitor fino a 24"
- Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 66,8 cm)
- Monitor perfettamente allineati grazie al supporto autoportante con struttura a barre trasversali
- Facile regolazione in altezza lungo l'asta e inclinazione di +/-15 gradi per personalizzare l'angolo di visione
- Il supporto in acciaio e alluminio è compatibile con gli attacchi VESA 75x75 e 100x100 ed è in grado di sostenere fino a 8 kg di peso per monitor

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
N. di display supportati	2
Articolazione	No
Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.7 lb [8 kg]
Dimensioni massime del display	24in



Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	15.9 in [40.5 cm]
Inclinazione	+/-15
Orientamento/rotazione	360° a ogni display e

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
Lunghezza prodotto	37.4 in [95 cm]
Larghezza prodotto	7.1 in [18 cm]
Altezza prodotto	16.1 in [41 cm]
Peso prodotto	13.6 lb [6.2 kg]

Informazioni confezione

Package Length	12.0 in [30.5 cm]
Package Width	28.2 in [71.7 cm]
Package Height	4.8 in [12.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	16.4 lb [7.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	palo
	piastra di base
	Viti M6x15
	morsetto per cavi (palo)
	cappuccio per palo
	anello di regolazione altezza

traversa

attacchi per monitor VESA

Viti M4x12

viti M4x30

distanziatori in plastica

chiave a brugola (3 mm)

chiave a brugola (4 mm)

morsetti per cavi (traversa)

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

