Dual monitor arm - horizontaal - zwart

Productcode: ARMBARDUO

Verhoog uw productiviteit en maak bureauruimte vrij met deze dubbele monitor arm. Met de vrijstaande monitor arm kunt u twee schermen tot 24", naast elkaar installeren, op één standaard die in bijna elke werkomgeving kunt plaatsen. De zwart afwerking past perfect bij uw kantoordecor.

Installeer een dual-monitor werkstation met deze VESA monitor arm (75x75, 100x100 mm) om sneller te multitasken en uw productiviteit te vergroten. Vergelijk en bewerk bestanden eenvoudig op twee schermen. Draai uw schermen 360° voor staand of liggend formaat.

Maximaliseer uw bureauoppervlak met een dubbele monitor arm. Door het dwarsbalkontwerp kunt u gemakkelijk twee platte schermen monteren. De monitor arm heeft een platte, low-profile achterkant waardoor u uw schermen tegen een kantoorwand of cubiclewand kunt plaatsen om ruimte vrij te maken.

Het dwarsbalkontwerp van de dubbele monitor arm zorgt ervoor dat uw schermen perfect zijn uitgelijnd voor optimaal kijken. U kunt uw schermen +/-15° kantelen. U kunt ook de hoogte van de schermen langs de stang aanpassen, tot 40,5 cm.

De robuuste stalen en aluminium monitor arm biedt een stabiele configuratie voor uw werkstation. Het stevige platform kan ook flexibel worden gebruikt als een tijdelijke configuratie, bijvoorbeeld voor presentaties in de vergaderruimte.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg twee schermen toe aan uw werkstation om uw werk sneller te voltooien

• Maximaliseer uw bureauruimte door beide schermen op één basis te monteren

• Compacte basis met aantrekkelijke zwarte afwerking werkt prima in kantoren of cubicles

Eigenschappen

• Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door twee beeldschermen op een hoogte tot 60 cm te monteren

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 66,8 cm/26,3")

• Vrijstaande monitor arm met dwarsbalk-ontwerp houdt monitoren uitgelijnd

• Eenvoudig langs de stang in hoogte verstelbaar en +/- 15° kantelen voor een aangepaste kijkhoek

• Stalen en aluminium arm ondersteunt VESA 75x75, 100x100 en een maximumgewicht van 8 kg per scherm

Hardware		
	Garantiebeleid	5 Years
	Wandmonteerbaar	Nee
	Scharnierend	Nee
	Aantal ondersteunde schermen	2
	Montage-opties	Bureaustandaard
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
		100x100 mm
Prestaties		
	Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
	Maximale	24in

	schermgrootte	
	Hoogte verstelling	Ja
	Maximumhoogte	15.9 in [405 mm]
	Kantelen	+/-15
	Zwenken / draaien	360° bij elk scherm
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal, Aluminium en Kunststof
	Lengte product	37.4 in [95 cm]
	Breedte product	7.1 in [18 cm]
	Hoogte product	16.1 in [41 cm]
	Gewicht product	13.6 lb [6.2 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	28.4 in [72.2 cm]
	Package Width	12.0 in [30.6 cm]
	Package Height	4.6 in [11.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	16.4 lb [7.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - stang
		1 - grondplaat
		3 - M6x15 schroeven
		1 - kabelmanagement klem (stang)

1 - dop voor stang

1 - ring voor hoogteverstelling

1 - dwarsbalk

2 - VESA monitor bevestiging

8 - M4x12 schroeven

8 - M4x30 schroeven

8 - kunststof afstandsringen

1 - inbussleutel (3 mm)

1 - inbussleutel (4 mm)

2 - kabelmanagement klemmen (dwarsbalk)

1 - Handleiding

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.