

モニターアーム／クランプ・グロメット
固定式／2画面／最大27インチ／耐荷重8kg／VESA対応／ブラック／デスクマウント PC パソコン
ディスプレイアーム

製品ID: ARMBARDUOG



2面対応モニターアーム。13インチから27インチまでのVESAマウント互換ディスプレイ2台を薄型ベースに取り付けます。1台あたり8kgまでの積載が可能です。設置方法としてデスククランプまたはグロメット穴を選べるモニターアームは、スペースを有効に使いながらエルゴノミクス(人間工学)を考慮したオフィス環境を作るソリューションです。

安定性に優れたデュアルアームマウントは、単一のベースにモニタ2台を横に並べて設置し、作業スペースを広く使えるようにします。ディスプレイを壁面やパーティションに沿って配置できる薄型設計になっています。

高さは支柱に沿って調整できるようになっています。+/-30° のチルトとスイベルに対応し、スムーズな動きで最適なビュー角度への調整が簡単です。ディスプレイ部分は360度の回転に対応し、画面の横向き・縦向きの変更が可能です。また、モニタをぴったり揃えて配置できる微調整ノブがついています。

設置方法にはデスククランプとグロメットマウントのオプションがあり、導入が簡単です(取り付け金具付属)。ケーブル結束機能もついており、配線をすっきりと保つことができます。昇降デスクを含め、さまざまなデスクで利用できるデュアルモニターアームです。

作業スペースにモニタ2台を追加すると、広い画面スペースでマルチタスクがしやすくなり、作業効率が向上します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・1個のベースにモニタ2台を設置し、デスクスペースを広く活用
- ・壁やパーティションパネルの前にデュアルモニタを設置し、オフィスのスペースを有効に活用
- ・デスククランプまたはグロメットマウントで設置し、昇降デスクにも対応

製品の特長

- ・ 27インチまでのモニタ2台を単一のベースに設置しスペースを有効活用(モニタ1台あたり耐荷重8kg)
- ・ ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅58.4cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)
- ・ 高さ調整、+/-30度のチルト／スイベル、360度回転で快適に作業
- ・ デスククランプとグロメット穴の取り付けオプション
- ・ 壁面やパーティションパネル沿ってモニタを設置できる薄型設計

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
ケーブル管理	あり
多関節アーム	なし
対応ディスプレイ数	2
取り付けオプション	デスク&グロメット固定
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
取付け面厚さ	デスククランプ: テーブル厚さ 10mm – 80mm グロメットクランプ: テーブル厚さ 10mm – 80mm グロメットマウントの穴サイズ: 10.5mm – 50mm

性能

一般仕様	支柱高さ: 360mm デュアルアームスパン: 835mm
可搬重量	8 kg [17.6 lb]
Minimum Display Size	13 インチ
最大ディスプレイサイズ	27インチ
高さ調節	あり
Maximum Height	364 mm [14.3 in]
チルト	+/-30°
スイベル / ピボット	+/-30°
ディスプレイ回転	360°

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール、アルミ、プラスチック
製品縦	87.0 cm [34.3 in]
製品横	13.5 cm [5.3 in]
製品高さ	51.5 cm [20.3 in]
製品重量	4.9 kg [10.8 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	25.6 cm [10.1 in]
パッケージ横	48.0 cm [18.9 in]
パッケージ高さ	12.3 cm [4.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	5.6 kg [12.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 支柱
	2 - VESAアダプタ
	2 - ケーブル結束クリップ(支柱)
	2 - モニタアーム
	2 - エンドキャップ
	2 - ケーブル結束クリップ(モニタアーム)
	2 - エンドキャップネジ
	1 - デスクマウント用クランプ
	1 - 六角レンチ
	1 - 六角レンチドライバー
	8 - M4x14mm ネジ
	8 - M5 x 14mmネジ
	8 - フラットワッシャー
	1 - グロメットマウント用アダプタ
	1 - グロメットマウント用プレート

5 - ゴムパッド

1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。