

モニタースタンド／置き型／2画面(上下)／最大27インチまたは34インチ／耐荷重10kg／VESA対応／ブラック／
2画面 PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMBARDUOV



2台のディスプレイをデスク面から離してマウントできる縦型デュアルモニタマウント。スペースを有効に使いながら、作業効率を高めます。頑丈なスチール製のフリースタンド型モニタマウントは、1台あたり27インチまでのモニタ2台を上下に並べてしっかりと固定します。

このデュアルモニタスタンドは、2台のディスプレイを上下に並べて縦に配置します。2面ディスプレイ構成でファイルの比較や参考資料の確認を行う際、横方向に視線を動かさずに済むため、首や眼の疲れを軽減して快適な作業を促進します。ウェブデザイン、プログラミング、ファイル作成やレビューなど、さまざまな用途に適しています。貴重なデスクスペースを広く使い、すっきりと保てるモニタマウントは、ビジネス、医療機関、金融機関はじめ、さまざまなオフィス環境で便利に使えます。モニタの高さは、支柱(818mm)に沿って必要に応じ調整可能です。

このモニタスタンドは、 $\pm 45^\circ$ のチルト(傾き)とスイベル(旋回)に対応しており、スムーズな動きで調整が可能です。グレアを抑制し、最適なビュー角度への変更が簡単にできます。また、 360° のフル回転にも対応しており、モニタを横向きにも縦向きにも設置できる柔軟性を備えています。

耐久性に優れたスチール製のスタンドは、モニタをしっかりと固定し、貴重な設備投資を保護すると同時に、長期的な安定性を提供します。サイズは13インチから27インチ、重さ10kgまでのディスプレイ2台積載に対応しています。表面は傷が付きにくいパウダーコーティング加工になっています。

VESAマウント部分には、取り付けネジ用のノッチがついています。先にネジをつけてからモニタをはめ入れ、それからネジを締めるようになっているので、取り付けが簡単です。また、ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保ちます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミングに最適
- ・2つの画面を使用するファイル作成や文書比較で快適に作業

- ・ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ
- ・ホームオフィスの省スペースに活用

製品の特長

- ・2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使える快適な環境を設定
- ・1台につきサイズ27インチ、重さ10kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド
- ・丈夫なスチール製
- ・長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能
- ・+/-45度のチルト(傾き)と+/-45度のスイベル(旋回)でスクリーン角度の調整が簡単
- ・360度フル回転
- ・ケーブル管理

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
多関節アーム	なし
対応ディスプレイ数	2
向き	縦方向
取り付けオプション	デスクトップスタンド
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm

性能

可搬重量	10 kg [22.0 lb]
Minimum Display Size	13 インチ
最大ディスプレイサイズ	27インチ
Fits UltraWide Displays	あり
チルト	+/-45°
スイベル / ピボット	+/-45°
ディスプレイ回転	360°

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	31.6 cm [12.4 in]
製品横	43.4 cm [17.1 in]
製品高さ	81.8 cm [32.2 in]
製品重量	4.0 kg [8.8 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.0 cm [13.0 in]
パッケージ横	46.1 cm [18.1 in]
パッケージ高さ	11.3 cm [4.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	4.5 kg [9.9 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 下部ポール
	1 - 上部ポール
	1 - ベースプレート
	2 - VESA モニタマウント
	1 - ポールコネクタ
	2 - ケーブル結束クリップ
	1 - キャップ
	1 - 3mm 六角レンチ
	1 - 5mm 六角レンチ
	1 - 6mm 六角レンチ
	8 - M4x12mm ネジ
	8 - M5 x 12mm ネジ
	8 - ワッシャー
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。