

モニタースタンド／置き型／4画面(2x2)／最大27インチ／耐荷重8kg(各液晶)／VESA対応／多関節／ブラック
／自立式 PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMBARQUAD



4面対応フリースタANDING型モニタスタンド。貴重なデスクスペースを有効に使いながら、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを構成し、作業効率を高めます。スチールとアルミニウムの堅牢なモニタスタンドは、最大4台のモニタをデスクなどの作業面から離して固定します。

このコンピュータモニタスタンドでは、1台あたりサイズ13インチから27インチ(330mm - 686mm)、重さ8kgまでのモニタ4台の積載が可能になっています。デスク面を広く使い、エルゴノミクスを考慮した疲れにくい環境づくりに役立ちます。

デュアルクロスバー設計により、デスクトップに置く単一のベースに4台のモニタをマウントできるようになっています。デスクスペースをより広く使えるようになるため、携帯デバイスなどを置く場所に困らず、また、書類を扱う作業もやりやすくなります。複数のモニタを使用すると、マルチタスクがしやすくなります。複数の画面を参照しながら、別の画面で同時に作業ができるため、文書間を頻繁に切り替える手間がありません。

+/-45° のスイベル(旋回)とチルト(傾き)に加え、360° のフル回転に対応しており、画面の位置を簡単に変更できます。どの方向にもスムーズに回転する構造になっているため、グレアを抑制し最適なビュー角度への調整が可能です。また、複数のモニタを水平に揃える微調整にも対応しています。モニタの高さは、支柱(818mm)に沿って必要に応じ調整可能です。

この4面対応スタンドは、耐久性に優れたスチールおよびアルミニウム構造になっており、ソリッドスチールベースを使用しています。表面は傷がつきにくいパウダーコーティング加工になっています。また、ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保ちます。

認証、レポート、互換性



用途

・オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定

- ・4台のモニタを活用し作業効率をアップ

製品の特長

- ・1台につきサイズ27インチ、重さ8kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド
- ・モニタをしっかり支えるスチール製ベース、耐久性に優れたスチール&アルミ構造
- ・4台のモニタを水平に揃える微調整機能
- ・長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能
- ・360度回転、+/-90度のスイベル(旋回)と+/-45度のチルト(傾き)で理想的なビュー角度に調整
- ・VESA規格対応モニタをサポート: 75x75、100x100
- ・ケーブル管理

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
ケーブル管理	あり
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	4
取り付けオプション	デスクトップスタンド
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm

性能

可搬重量	8 kg [17.6 lb]
Minimum Display Size	13 インチ
最大ディスプレイサイズ	27インチ
高さ調節	あり
チルト	+/-45°
スイベル / ピボット	+/-90°
ディスプレイ回転	360°

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール、アルミ

製品縦	88.5 cm [34.8 in]
製品横	31.6 cm [12.4 in]
製品高さ	81.8 cm [32.2 in]
製品重量	8.6 kg [19.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.5 cm [13.2 in]
パッケージ横	49.4 cm [19.4 in]
パッケージ高さ	17.5 cm [6.9 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	9.1 kg [20.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	2 – クロスバー
	1 – ベースプレート
	1 – 下部ボール
	1 – 上部ボール
	1 – ポールコネクタ
	2 – ケーブル結束クリップ
	1 – キャップ
	1 – 3mm 六角レンチ
	1 – 5mm 六角レンチ
	1 – 6mm 六角レンチ
	16 – M4x12mm ネジ
	16 – M5 x 12mm ネジ
	16 – ワッシャー
	1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。