

Monitorarm für 2 Monitore mit Schreibtischhalterung - Tischklemme - VESA-Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverstellbar, neigbar, drehbar

Product ID: ARMDUAL2



Bequemes Arbeiten bei Platzersparnis. Dieser sehr praktische Dual-Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch ist eine kostengünstige und vielseitige Lösung für einen ergonomischen Arbeitsplatz. Dank der Querstange mit zwei Gelenken sowie der Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellung können Sie ein breites Bewegungsspektrum genießen.

Die Multimonitorhalterung bietet Ihnen die Flexibilität, Ihren Schreibtisch ganz nach Ihren Wünschen einzurichten. Jeder Schwenkarm erreicht eine Länge von 39,9 cm und passt sich so an Ihre Bedürfnisse an.

Die flexiblen Doppelgelenke an den Armen bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Monitore zu positionieren. Sie können Ihre Monitore so aufstellen, dass sie auf Sie gerichtet sind, oder sogar um 180 Grad drehen, um Ihren Bildschirm mit anderen zu teilen. Auf Wunsch können Sie die Gelenke auch straffen, sodass Ihr Aufbau so stationär ist, wie Sie es möchten.

Das Querstangendesign sorgt für eine aufgeräumte und unkomplizierte Optik, während die Monitore ausgerichtet bleiben. Verwenden Sie den Drehknopf für die Feineinstellung, um Ihre Monitore perfekt auszurichten.

Der robuste Dual-Monitorarm aus Stahl unterstützt zwei Monitore (bis zu 32 Zoll) mit VESA-Halterung (75 x 75, 100 x 100) mit einer Tragfähigkeit von 8 kg pro Monitor.

Mit dem Dual-Monitorarm können Sie die Position Ihrer Bildschirme für eine optimale Anzeige problemlos und mühelos anpassen. Sie können Ihre Monitore um $+45^\circ/-45^\circ$ neigen sowie um $+90^\circ/-90^\circ$ nach links oder rechts schwenken. Drehen Sie Ihre Monitore mit der um 360 Grad drehbaren VESA-Platte in ein Hoch- oder Querformat.

Passen Sie Ihren Monitor auf die gewünschte Höhe an. Die Doppelbildschirmhalterung ist an der 44,3 cm langen Stange höhenverstellbar.

Die Multimonitorhalterung lässt sich einfach installieren. Verwenden Sie dafür die C-Klemme, um die Halterung an der Kante Ihres Schreibtisches, Tisches oder Tresens zu befestigen, oder bringen Sie sie mithilfe einer Befestigungsstülpe an. Mit der abnehmbaren VESA-Platte können Sie Ihren Monitor mühelos befestigen oder entfernen. Die integrierte Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Kabel sicher verstaut sind.

Das Modell ARMDUAL2 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem

Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Befestigen Sie zwei Bildschirme mithilfe der Tischklemme oder der Kabeldurchführung an Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Tresen
- Erstellen Sie eine Konfiguration mit zwei Monitoren für gemeinsam genutzte Büro-Workstations oder für Industrie- und Lagerhausumgebungen
- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Features

- **UNTERSTÜTZUNG FÜR MONITORE BIS 32 ZOLL:** VESA 75-x-75-mm-/100-x-100-mm-kompatible Multi-Monitor-Halterung unterstützt 2 große Monitore bis zu 32 Zoll (8 kg) pro Arm mit horizontaler Gelenkverbindung und einfacher Höheneinstellung.
- **GROSSER BEWEGUNGSBEREICH:** Die Halterung für zwei Monitore erhöht ergonomischen Komfort und Produktivität mit +45 -/-45 -Neigungs- und +90 -/+90 -Schwenkbereich, einem um 360 Grad drehbaren Display und einer Höhenverstellung entlang der 39,8 cm langen Stange.
- **JUSTIERBARE AUFSTELLUNG:** Verwenden Sie die Tischklemme (C-Klemme) oder die Kabeldurchführungsklemme, um die Halterung einfach von Hand auf einem Schreibtisch zu montieren und zu befestigen. Die Kabelmanagement-Clips können die mitgelieferten Werkzeuge für schnelle Höhen- und Winkeleinstellung aufnehmen.
- **EINFACHE DREHUNG DER MONITORE:** Dieser tischmontierbare Doppel-Monitorarm verfügt über Gelenkarme, die eine werkzeuglose Drehung des Monitors vom Quer- zum Hochformat unterstützen, um längere Seiten ohne Scrollen anzuzeigen.
- **PLATZSPAREND:** Platzsparendes Design vergrößert den Arbeitsbereich. Integrierte einstellbare Kabelmanagement-Klemmen entlang der Arme und Mittelstange sorgen für organisierte Verkabelung für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Hardware	Warranty	5 Years
	Wandmontierbar	No
	Gelenk	Yes
	Anzahl der unterstützten Displays	2
	Montageoptionen	Desk & Grommet Clamp
	VESA-Lochmuster	75x75 mm
	VESA-Lochmuster	100x100 mm
	Stärke der Montageoberfläche	Tischklemme: Tischstärke (10-88 mm) Tüllenklemme: Tischplattenstärke 9-63,5 mm (10-75 mm)

Montagebohrung für Tülle: 9-63,5 mm (10-75 mm)

Leistung	Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
	Maximale Anzeigegröße	32in
	Höhenverstellung	Yes
	Maximum Arm Span	15.7 in [4.0 cm]
	Neigung	+ 45° / - 45°
	Schwenken	+90° / - 90°
	Schwenkung/Drehung	+/- 90° um den Basisstab herum
	Displayrotation	+/- 180° an der Schulter +/- 90° am Gelenk 360°
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Construction Material	Steel
	Produktlänge	19.7 in [5.0 cm]
	Produktbreite	38.0 in [9.6 cm]
	Produkthöhe	21.6 in [5.5 cm]
	Produktgewicht	9.4 lb [4.2 kg]
Verpackungsinformationen	Package Length	17.7 in [4.5 cm]
	Package Width	9.8 in [2.5 cm]
	Package Height	5.3 in [1.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	9.4 lb [4.2 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	VESA-Halterungen
	Im Paket enthalten	Schwenkarmkonstruktion
	Im Paket enthalten	Tischklemmenkonstruktion
	Im Paket enthalten	Säule
	Im Paket enthalten	Säulenkappe
	Im Paket enthalten	Kabelführungsclips

Im Paket enthalten	Bodenplatte der Kabeldurchführung
Im Paket enthalten	Knöpfe zur Mikroanpassung
Im Paket enthalten	Schrauben für Knöpfe zur Mikroanpassung
Im Paket enthalten	Gummimatten
Im Paket enthalten	Schrauben für Stangenkonstruktion
Im Paket enthalten	Durchführungsplatte
Im Paket enthalten	Sechskantschlüssel, 4 mm
Im Paket enthalten	Sechskantschlüssel, 6 mm
Im Paket enthalten	Schrauben (M4 x 12 mm)
Im Paket enthalten	Schrauben (M4 x 16 mm)
Im Paket enthalten	Schrauben (M5 x 12 mm)
Im Paket enthalten	Schrauben, M5 x 16 mm
Im Paket enthalten	Unterlegscheiben
Im Paket enthalten	Abstandshalter
Im Paket enthalten	Kabelklemmen am Schwenkarm
Im Paket enthalten	Sechskantschlüssel, 3 mm
Im Paket enthalten	Benutzerhandbuch

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

