

Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - Braccio per Monitor fino a 32" (8Kg) - Design a barre trasversali - Articolabile - Acciaio

ID prodotto: ARMDUAL2



Meno ingombro e più comfort durante il lavoro grazie a questa staffa funzionale per il montaggio di due monitor su scrivania, che rappresenta una soluzione versatile ed economica per un'area di lavoro ergonomica. Il design a barre trasversali a due giunti consente un ampio raggio di movimento con in più la possibilità di regolare inclinazione, orientamento orizzontale, rotazione e altezza.

Il supporto per più monitor offre tutta la flessibilità necessaria per configurare il piano di lavoro nel modo desiderato. Ciascuna staffa articolabile può estendersi fino a 39,9 cm in base alle proprie esigenze.

I due giunti flessibili sulle staffe consentono numerose opzioni di posizionamento dei monitor, i quali possono essere disposti di fronte a sé o persino ruotati di 180 gradi per condividerli con altri. Se lo si desidera, è anche possibile serrare i giunti in modo da rendere fissa la configurazione.

Il design a barre trasversali conferisce un aspetto semplice e pulito alla postazione e allo stesso tempo mantiene l'allineamento dei monitor, che può essere definito alla perfezione mediante una manopola di micro-regolazione.

Realizzata in acciaio, la robusta staffa doppia per display è in grado di sostenere due monitor fino a 32" con attacco VESA (75x75, 100x100), con una capacità di carico di 8 kg per monitor.

La staffa per due monitor consente di regolare la posizione degli schermi in modo semplice e senza sforzo per una visione ottimale. È possibile inclinare i monitor di +45/-45 gradi, orientarli di +90/-90 gradi verso sinistra o verso destra e ruotarli in posizione orizzontale o verticale con la piastra VESA rotante a 360 gradi.

I monitor possono essere regolati all'altezza desiderata lungo l'asta del supporto da 44,3 cm.

Il supporto per più monitor è facile da installare grazie al morsetto a vite che ne consente l'attacco al

bordo di una scrivania, di un tavolo o di un piano di lavoro; in alternativa può essere montato attraverso un foro passacavo. La piastra VESA removibile semplifica il collegamento e la rimozione del monitor. La gestione cavi integrata consente di conservare i cavi ben nascosti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di due display su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro utilizzando il morsetto da scrivania o il foro passacavo
- Realizzazione di una configurazione a due monitor per le postazioni di lavoro condivise degli uffici o per ambienti industriali e di magazzino
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER MONITOR DI GRANDI DIMENSIONI da 32"**: il supporto per monitor multipli compatibile con VESA 75x75 mm / 100x100 mm supporta 2 monitor di grandi dimensioni fino a 32" (8 kg) per braccio, con articolazione orizzontale e regolazione dell'altezza di base
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO**: il supporto per due monitor aumenta il comfort ergonomico e la produttività grazie all'inclinazione di +45/-45°deg, alla rotazione di +90/-90°deg, al display girevole a 360°deg e all'altezza regolabile lungo l'asta da 39,8 cm
- **CONFIGURAZIONE REGOLABILE**: utilizzare il morsetto a vite da scrivania o il morsetto di montaggio passacavo per montare facilmente e serrare a mano su una scrivania. Le clip per la gestione dei cavi possono essere usate per agganciare gli utensili in dotazione per una rapida regolazione dell'altezza e dell'angolazione
- **FACILE ROTAZIONE DEL DISPLAY**: questa staffa da scrivania per due monitor è dotata di bracci articolati che supportano la rotazione del monitor senza utensili dall'orientamento orizzontale a quello verticale, per visualizzare pagine più lunghe senza dover scorrere
- **INGOMBRO RIDOTTO**: il design salvaspazio aumenta l'area di lavoro e le clip per la gestione dei cavi regolabili integrate lungo i bracci e l'asta centrale mantengono i cavi organizzati per uno spazio di lavoro più ordinato

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10-88 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 10-75 mm Dimensione foro di montaggio passacavo: 10-75 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni massime del display	32"
Regolazione dell'altezza	Sì
Maximum Arm Span	15.7 in [399 mm]
Inclinazione	+ 45° / - 45°
Disposizione orizzontale	+90° / - 90°
Orientamento/rotazione	+/-90° attorno al perno di supporto +/-180° in corrispondenza della spalla +/-90° in corrispondenza del gomito
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Lunghezza prodotto	19.7 in [500.0 mm]
Larghezza prodotto	38.0 in [96.5 cm]
Altezza prodotto	21.6 in [54.8 cm]
Peso prodotto	150.0 oz [4250.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	18.1 in [45.9 cm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.3 lb [4.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	2 - Supporti VESA
	1 - Gruppo staffa orientabile
	1 - Gruppo morsetto da tavolo
	1 - Palo
	1 - cappuccio per palo
	2 - Morsetto per cavi
	1 - piastra di base passacavo
	2 - Manopole di micro-regolazione
	2 - Viti per manopole di micro-regolazione
	5 - piedini in gomma
	3 - Viti per gruppo asta
	1 - Piastra per anello di tenuta

- 1 - Chiave a brugola da 3 mm
- 1 - Chiave a brugola da 4 mm
- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 8 - Viti M4 da 12 mm
- 8 - Viti M4 x 16 mm
- 8 - Viti M5 da 12 mm
- 8 - Viti M5 x 16 mm
- 8 - Rondelle
- 16 - Distanziatori
- 4 - Morsetti fermacavo per la staffa orientabile
- 1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.