

## Soporte de Escritorio para 2 Monitores - Mordaza/Ojal para Escritorio - Brazo Articulado y Ergonómico para Monitores de hasta 32" con Montaje VESA - de Altura Ajustable/Inclinación/Giratorio/Rotación

ID del Producto: ARMDUAL2



Trabaje con confort a la vez que ahorra espacio. Este muy funcional brazo articulado para 2 monitores y montaje en escritorio constituye una solución versátil y económica, para un espacio de trabajo ergonómico. Disfrute de un amplio rango de movimientos, gracias al diseño de barras cruzadas y doble unión, que le permiten además ajuste de inclinación, giro, rotación y altura.

El soporte multimonitor le ofrece la flexibilidad de configurar de inmediato la instalación en su escritorio. Cada uno de los brazos articulados se extiende en su totalidad hasta 39.9cm, para ajustarse a sus requisitos.

Las uniones flexibles de los brazos le ofrecen varias opciones para la posición de sus pantallas. Puede colocar los monitores de cara al usuario o girarlos a 180 grados, a fin de compartir sus pantallas con otras personas. Si lo prefiere, también puede apretar las uniones, para que su configuración quede lo más fija posible.

El diseño de barras cruzadas ofrece un aspecto sencillo y ordenado, a la vez que mantiene alineados los monitores. Utilice la perilla de microajuste para alinear sus pantallas a la perfección.

Con fabricación en acero, este resistente brazo articulado tiene capacidad para dos monitores compatibles con soportes VESA (75x75, 100x100) de hasta 32" de tamaño y peso máximo de 8kg por pantalla.

El brazo para 2 monitores le permite, de forma suave y sin esfuerzo, ajustar la posición de sus pantallas hasta lograr la visualización óptima. Incline sus monitores entre +45 y -45 grados. Gire las pantallas entre +90 a -90, a la izquierda o derecha. Rote los monitores a posición vertical u horizontal, gracias a la placa VESA giratoria a 360 grados.

Ajuste sus monitores a la altura deseada. El soporte para 2 pantallas permite el ajuste de la altura a lo

largo de un mástil de 44.3cm.

El soporte multimonitor se instala fácilmente, mediante el uso de una pieza de sujeción en C, que permite fijar el soporte al borde de su escritorio, mesa o mostrador, o a través del agujero de un ojal. La placa VESA desmontable facilita la instalación o desinstalación de su pantalla. Con administrador de cables integrado, que ayuda a mantener su cableado en orden y fuera de la vista.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instale dos pantallas en su escritorio, mesa o mostrador, mediante la pieza de sujeción o a través del agujero del ojal
- Cree una configuración de doble monitor para estaciones de trabajo de oficina compartida o en entornos de tipo industrial o de almacén
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

## Características

- **COMPATIBILIDAD CON MONITORES GRANDES DE 32"**: Este soporte multimonitor, compatible con placas VESA de 75x75mm / 100x100mm, admite 2 monitores grandes de hasta 32" (8kg) por brazo de articulación horizontal y ajuste básico de la altura
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO**: El soporte para 2 monitores contribuye a aumentar el confort ergonómico y la productividad, ya que permite que la pantalla se incline a +45/-45°, gire a +90/-90° y rote a 360°, así como el ajuste de la altura a lo largo del mástil de 39.8cm
- **CONFIGURACIÓN AJUSTABLE**: Utilice la pieza de sujeción (en forma de C) u ojal para instalar fácilmente y apretar a mano, dicha pieza a un escritorio/mesa. Ajuste de la altura y el ángulo rápidamente con las herramientas incluidas y adheridas a los clips de gestión de cables
- **FÁCIL ROTACIÓN DE LA PANTALLA**: Este brazo para 2 monitores es articulado y permite la rotación de la pantalla, en orientación horizontal o vertical, sin necesidad de utilizar herramientas, de manera que se puedan visualizar las páginas más largas sin tener que desplazarse con la barra lateral de la página
- **OCUPA POCO ESPACIO**: Su diseño que ahorra espacio mejora el área de trabajo y los clips integrados de gestión de los cables, situados a lo largo de los brazos y del mástil del centro, mantienen una buena organización y aspecto general del espacio de trabajo

## Hardware

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Política de Garantía                   | 5 Years                                                                                                                                                                       |
| Montaje en Pared                       | No                                                                                                                                                                            |
| Articulado                             | Sí                                                                                                                                                                            |
| Número de pantallas admitidas          | 2                                                                                                                                                                             |
| Opciones de Montaje                    | Pieza de sujeción para mesa y ojal                                                                                                                                            |
| Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 75x75 mm<br>100x100 mm                                                                                                                                                        |
| Grosor de la superficie de montaje     | Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm<br>Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm<br>Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 75mm |

## Rendimiento

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de Carga           | 17.6 lb [8 kg]                                                                                   |
| Tamaño máximo de la pantalla | 32"                                                                                              |
| Ajuste de la altura          | Sí                                                                                               |
| Maximum Arm Span             | 15.7 in [399 mm]                                                                                 |
| Inclinación                  | + 45° / - 45°                                                                                    |
| Giro                         | +90° / - 90°                                                                                     |
| Giro / Pivotación            | +/- 90° alrededor del mástil de soporte<br>+/- 180° en el extremo superior<br>+/- 90° en el codo |
| Rotación de la pantalla      | 360°                                                                                             |

## Características

## Físicas

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Color                   | Negro               |
| Material de Fabricación | Acero               |
| Longitud del Producto   | 19.7 in [500.0 mm]  |
| Ancho del Producto      | 38.0 in [96.5 cm]   |
| Altura del Producto     | 21.6 in [54.8 cm]   |
| Peso del Producto       | 150.0 oz [4250.0 g] |

## Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                 |
| Longitud de la Caja         | 9.2 in [23.4 cm]  |
| Ancho de la Caja            | 18.1 in [45.9 cm] |
| Altura de la Caja           | 5.7 in [14.4 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 10.3 lb [4.7 kg]  |

## Contenido de la Caja

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | <p>2 - Soportes VESA</p> <p>1 - Soporte del brazo giratorio</p> <p>1 - Soporte en escritorio con pieza de sujeción</p> <p>1 - Mástil</p> <p>1 - Tapón para mástil</p> <p>2 - Clips para gestión de cables</p> <p>1 - Placa base del ojal</p> <p>2 - Perillas para microajustes</p> <p>2 - Tornillos de perillas para microajustes</p> <p>5 - Almohadillas de goma</p> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 - Tornillos de montaje de mástiles

1 - Placa de soporte vertical

1 - Llave hexagonal de 3mm

1 - Llave hexagonal de 4mm

1 - Llave hexagonal de 6mm

8 - Tornillos M4 x 12mm

8 - Tornillos M4 x 16mm

8 - Tornillos M5 x 12mm

8 - Tornillos M5 x 16mm

8 - Arandelas

16 - Espaciadores

4 - Clips para cable del brazo giratorio

1 - Manual del Usuario

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

5 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.