

Dubbele Monitorarm - VESA Bureausteun voor Schermen tot 32" - Ergonomische Draaibare Beugel met Bureauklem/Doorvoer bevestiging - Verstelbare Hoogte/Kantelen/Zwenken/Roteren

Productcode: ARMDUAL2



Werk comfortabel en maak ruimte vrij op uw bureau. Deze zeer functionele, aan een bureau te monteren dubbele monitorarm is een voordelige en veelzijdige oplossing voor een ergonomische werkplek. Geniet van een groot bewegingsbereik van dit ontwerp met verticale arm en dubbele scharnierende zijarmen die kunnen kantelen, draaien en zwenken en in hoogte verstelbaar zijn.

De meervoudige monitor arm geeft u de flexibiliteit om de ruimte op uw bureau beter te organiseren. Elke scharnierarm heeft een bewegingsbereik van maar liefst 39,9 cm zodat u deze naar wens kan instellen.

De flexibele dubbele scharnieren van de armen bieden u talloze opties om uw schermen in de gewenste stand te zetten. U kunt uw schermen naar u toe gericht plaatsen of zelfs helemaal (180°) omdraaien, zodat u uw scherm met anderen kan delen. U kan de scharnieren in elke gewenste stand vastschroeven om zo de instelling permanent te behouden.

Het ontwerp met verticale arm ziet er stevig en eenvoudig uit en zorgt ervoor dat beide schermen mooi op één lijn blijven staan. U kunt uw monitoren perfect uitlijnen met een fijngevoelige regelaar.

De sterke, stalen dubbele monitor arm ondersteunt twee VESA (75x75, 100x100) schermen tot 32", met een maximumgewicht van 8 kg per scherm.

Met de dubbele monitor arm kunt u de positie van uw schermen soepel en moeiteloos aanpassen om de optimale kijkhoek te vinden. Kantel uw schermen +45°/-45° naar voor/achter, zwenk de schermen +90°/-90° naar links/rechts of roteer uw schermen in liggend of staand formaat met de 360° draaibare VESA-plaat.

Zet uw schermen op de gewenste hoogte. De dubbele monitor arm is in hoogte verstelbaar langs de 44,3 cm verticale arm.

De meervoudige monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd via bureaукlem of doorvoer bevestiging. Dankzij de afneembare VESA-plaat kunt u uw monitor eenvoudig bevestigen of verwijderen van de beugel, en met het geïntegreerde kabelmanagement systeem kunt u uw kabels netjes aan het zicht onttrekken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer twee schermen aan uw bureau, tafel, of werkblad met behulp van de bureaукlem of via een doorvoergat
- Geniet van een opstelling met dubbele monitoren die ideaal is voor zowel een flexwerkplek als industriële omgevingen en magazijnen.
- Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Eigenschappen

- **ONDERSTEUNING VAN GROTE BEELDSCHERMEN TOT 32"**: Deze VESA (75x75 mm / 100x100 mm) compatibele dubbele monitor arm ondersteunt 2 grote schermen van maximaal 32" (8 kg per arm) en biedt horizontale scharnierbeweging en mechanische hoogteverstelling
- **BREED BEWEGINGSBEREIK**: Deze ergonomische dubbele monitor arm ondersteunt +45°/-45° kantelen, +90°/-90° zwenken, 360° roteren en een mechanische hoogteverstelling op de verticale arm tot 39,8 cm.
- **VERSTELBARE CONFIGURATIE**: Gebruik de bureaукlem (C-klem) of de doorvoerklem om de arm makkelijk aan een bureau te monteren en met de hand vast te zetten. U kan de schermhoogte en -hoek instellen met de meegeleverde tools die vastgeklit zitten aan de kabelmanagement clips.
- **EENVOUDIGE SCHERMROTATIE**: De scharnierende monitor armen laten toe om handmatig het scherm van liggend naar staand te roteren zodat u langere pagina's zonder scrollen kan bekijken
- **COMPACT**: Het plaatsbesparend ontwerp zorgt voor meer ruimte op uw bureau en met het kabelmanagementsysteem op de verticale arm kan u alle kabels netjes uit het zicht verwijderen

Hardware

Garantiebeleid

5 Years

Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 75 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Maximale schermgrootte	32"
Hoogte verstelling	Ja
Maximum Arm Span	15.7 in [399 mm]
Kantelen	+ 45° / - 45°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	+/- 90° rondom de steunstang +/- 180° bij de schouder +/- 90° bij het kniestuk
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Lengte product	19.7 in [500.0 mm]
Breedte product	38.0 in [96.5 cm]
Hoogte product	21.6 in [54.8 cm]
Gewicht product	150.0 oz [4250.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	18.1 in [45.9 cm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.3 lb [4.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - VESA montagemiddelen
	1 - Draaiarm
	1 - Bureauklem
	1 - stang
	1 - dop voor stang
	2 - Kabelbeheerklemmen
	1 - doorvoergat grondplaat
	2 - Microverstelknoppen
	2 - Schroeven voor microverstelknoppen
	5 - Anti-slip pads
	3 - Stangmontageschroeven
	1 - doorvoergat plaat
	1 - 3 mm inbussleutel

- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 8 - M4 x 12 mm schroeven
- 8 - M4 x 16 mm schroeven
- 8 - M5 x 12 mm schroeven
- 8 - M5 x 16 mm schroeven
- 8 - onderlegringen
- 16 - afstandsringen
- 4 - Draaiarm kabelklemmen
- 1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.