

Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Productcode: ARMDUAL30



StarTech.com

Pas uw werkplek aan zoals nog nooit tevoren met deze premium aan een bureau te monteren dubbele monitor arm. Deze monitorarm ondersteunt twee VESA (75x75, 100x100) schermen, naast elkaar of boven elkaar. Dankzij de volledig beweegbare, scharnierende armen en met veren ondersteunde hoogteverstelling kunt u de stand van uw schermen gemakkelijk veranderen.

Creëer een configuratie met twee schermen precies volgens uw behoeften dankzij de verwisselbare en met een snelkoppeling te monteren armen

In de horizontale configuratie ondersteunt de dubbele monitor arm twee schermen van 12" tot 30". Deze schermhouder is ideaal voor talrijke toepassingen inclusief grafisch ontwerp, bewerken van foto's en nog veel meer.

In de verticale configuratie ondersteunt de dubbele monitorarm twee schermen van 12" tot 24". Met een gestapelde configuratie is het gemakkelijk om informatie op twee schermen te vergelijken zonder te moeten scrollen. NB:Om twee gestapelde 24" schermen te ondersteunen, mag de hoogte van elk scherm (inclusief de rand rondom het scherm) niet groter zijn dan 14" (35 cm).

De verstelbare dual monitorarm biedt volledige beweging over diverse assen, waardoor u het scherm kunt kantelen, pannen en roteren. Schakel over van liggend naar staand formaat.

Verhoog of verlaag uw schermen met één soepele beweging, dankzij de hoogteverstelling met gasveer. Pas de spanning aan uw eigen voorkeur aan.

Met zijn duurzame stalen en aluminium constructie ondersteunt de dubbele monitor arm een gewicht van 9 kg per arm.

En dankzij de snelle schuif-en-klikverbindingen kan de dubbele monitor arm eenvoudig worden geïnstalleerd. Klem de monitor arm aan de zijkant van uw bureau of tafel (met behulp van de meegeleverde bureaulem) of bevestig hem via een doorvoergat.

De TAA-compatibele ARMDUAL30 wordt gedekt door een garantie van 10 jaar en een gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verbeter de ergonomie van werkstations in commerciële en zakelijke omgevingen en in uw thuishkantoor
- Gebruik twee monitoren voor klantenservice, webdesign, financiële analyses en andere toepassingen
- Monteer uw schermen aan uw bureau of tafel met behulp van de bureaукlem of via een doorvoergat

Eigenschappen

- Maak een configuratie met twee schermen, naast elkaar (voor schermen tot 30") of boven elkaar (voor schermen tot 24")
- Volledig beweegbare armen met scharnieren en met veerondersteunde hoogterstelling
- Eenvoudige, gereedschapsloze installatie en verwisselbare armen voor flexibele configuratie
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 129 cm/50,8")
- Duurzame stalen en aluminium constructie ondersteunt een gewicht van 9 kg per arm

Hardware

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Garantiebeleid | 10 Years |
| Wandmonteerbaar | Nee |
| Aantal ondersteunde schermen | 2 |
| Scharnierend | Ja |
| Montage-opties | Doorvoer, Klem |
| VESA gatenpatroon(/-patronen) | 75x75 mm |

100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 20 - 100 mm

Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 50 mm

Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm

Prestaties

| | |
|------------------------|---|
| Draagvermogen | 19.9 lb [9 kg] |
| Maximale schermgrootte | 30in |
| Hoogte verstelling | Ja |
| Minimum Height | 7.9 in [20 cm] |
| Maximumhoogte | 28.9 in [73.5 cm] |
| Maximale armverlenging | 23.2 in [59 cm] |
| Zwenken / draaien | 360° rondom de steunstang 180° bij de schouder 360° bij de elleboog |
| Schermmrotatie | 360° |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Kleur | Silver & Black |
| Type behuizing | Staal, Aluminium en Kunststof |
| Lengte product | 18.7 in [47.6 cm] |
| Breedte product | 24.3 in [61.8 cm] |
| Hoogte product | 17.8 in [45.1 cm] |
| Gewicht product | 14.0 lb [6.3 kg] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 20.9 in [53.0 cm] |
|----------------|-------------------|



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Package Width | 15.4 in [39.2 cm] |
| Package Height | 5.5 in [14.0 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 17.4 lb [7.9 kg] |

Wat wordt er
meegeleverd

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Meegeleverd | 2-in-1 bureau- of doorvoergatmontage |
| | M6 inbussleutel |
| | M3 inbussleutel |
| | beschermkussentje |
| | veerarmen |
| | draaibare armen |
| | VESA monitor bevestiging |
| | duimschroeven |
| | kabelmanagers met snelkoppeling |
| | dubbele bevestiging |
| | Handleiding |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

