

Doppel Monitorarm zur Tischmontage - Schreibtischklemme - VESA-kompatible Monitorhalterung für bis zu 32-Zoll-Displays - Ergonomischer Gelenkmonitorarm - höhenverstellbar/neigbar/drehbar

Produkt-ID: ARMDUAL3



Schaffen Sie einen schlanken und eleganten Aufbau mit zwei Monitoren und sparen Sie dabei Platz. Dieser elegante Dual-Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch ist eine kostengünstige und vielseitige Lösung für einen ergonomischen Arbeitsplatz. Dank der beiden Schwenkarme sowie der Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellung können Sie ein breites Bewegungsspektrum genießen.

Die Multi Monitorhalterung bietet Ihnen die Flexibilität, Ihren Desktop nach Ihren Wünschen einzurichten. Jeder Gelenkarm lässt sich auf 38,6 cm verlängern, um sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Die flexiblen dualen Schwenkarme erleichtern die Positionierung Ihrer Monitore. Sie können Ihre Monitore so aufstellen, dass sie auf Sie gerichtet sind, oder sogar um 180 Grad drehen, um Ihren Bildschirm mit anderen zu teilen.

Die attraktive Dual-Monitor-Halterung verwendet ein konturiertes Design aus robustem Aluminium in attraktivem Hochglanz-Finish in Schwarz. Der Dual-Monitorarm unterstützt zwei VESA-Monitore (75x75, 100x100) bis zu einer Größe von 81,3 cm (32 Zoll) mit einer Tragfähigkeit von 8 kg pro Monitor.

Mit dem Dual-Monitorarm können Sie die Position Ihrer Bildschirme für eine optimale Anzeige problemlos und mühelos anpassen. Kippen Sie Ihre Monitore um +30/-30 Grad. Schwenken Sie +90/-90 Grad nach links oder rechts. Drehen Sie Ihre Monitore mit der um 360 Grad drehbaren VESA-Platte in ein Hoch- oder Querformat.

Passen Sie Ihren Monitor auf die gewünschte Höhe an. Die Doppelbildschirmhalterung ist an der 39,8 cm großen Stange höhenverstellbar.

Die Multimonitorhalterung lässt sich einfach installieren, indem Sie die C-Klemme verwenden, um die Halterung an der Kante Ihres Schreibtisches, Tisches oder Tresens zu befestigen. Ein Design mit Montagelöchern an der VESA-Halterung ermöglicht es Ihnen, Ihren Monitor einfach auf die Halterung zu schieben und dann festzuziehen. Die integrierte Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Kabel sicher verstaut sind.

Das Modell ARMDUAL3 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Befestigen Sie mithilfe der Tischklemme zwei Displays an Ihrem Schreibtisch, Tisch oder der Theke
- Schaffen Sie einen Aufbau mit zwei Monitoren in Geschäftsbüros oder Umgebungen mit Kundenkontakt
- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Merkmale

- Schaffen Sie einen eleganten Aufbau für zwei Bildschirme bis zu einer Größe von 81,3 cm (32 Zoll) mit einem maximalen Gewicht von 8 kg pro Monitor
- GROSSER BEWEGUNGSBEREICH: Die Halterung für zwei Monitore erhöht ergonomischen Komfort und Produktivität mit +30°/-30°-Neigungs- und +90°/-90°-Schwenkbereich, einem um 360° drehbaren Display und Höhenverstellung entlang der 39,8 cm langen Stange.
- JUSTIERBARE AUFSTELLUNG: Verwenden Sie die Tischklemme (C-Klemme), um die Halterung einfach von Hand auf einem Schreibtisch zu montieren und zu befestigen (40-85 mm Stärke), inkl. Kabelmanagement-Klemmen und Werkzeuge für schnelle Höhen- und Winkeleinstellung.
- Dank der C-Klemme für den Schreibtisch und dem Design mit Montagelöchern an der VESA-Halterung lässt sich der Monitor ganz einfach befestigen
- SCHLANKES DESIGN: Eleganter Look und platzsparendes Design vergrößern den Arbeitsbereich. Integrierte einstellbare Kabelmanagement-Klemmen entlang der Arme und Mittelstange sorgen für organisierte Verkabelung für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Hardware

Garantiebestimmunge
n 5 Years

Wandmontierbar Nein

Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Tischklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Tischklemme: Tischstärke (10 – 88 mm)

Leistung

Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
Maximale Anzeigegröße	32in
Höhenverstellung	Ja
Maximale Armlänge	15.2 in [38.6 cm]
Neigung	+ 30° / - 30°
Schwenken	+90° / - 90°
Schwenkung/Drehung	+/- 90° um den Basisstab herum +/- 180° an der Schulter +/- 90° am Gelenk
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Aluminium
Produktlänge	4.1 ft [1.2 m]
Produktbreite	34.3 in [87.0 cm]
Produkthöhe	20.1 in [51.0 cm]



Produktgewicht 7.0 lb [3.2 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length 8.6 in [21.9 cm]
 Package Width 17.3 in [44.0 cm]
 Package Height 6.1 in [15.6 cm]
 Versandgewicht (Verpackung) 9.6 lb [4.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Tischklemmenkonstruktion, tiefer
 Tischklemmenkonstruktion, höher
 Schwenkarmkonstruktion
 Säule
 Schrauben für Tischklemme
 Schrauben für Stangenkonstruktion
 Sechskantschlüssel, 4 mm
 Sechskantschlüssel, 6 mm
 Schrauben (M4 x 12 mm)
 Schrauben (M5 x 12 mm)
 Unterlegscheiben
 Kabelführungsklammer
 Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

