

Support Double Écran - Support de Bureau pour Moniteurs VESA jusqu'à 32"(8kg) -
Bras Articulé Ergonomique avec Pince - Réglable en
Hauteur/Inclinaison/Rotation/Tourner

Nº de produit: ARMDUAL3



Créez une configuration à deux écrans élégante et stable, tout en économisant de l'espace. Cet élégant bras pour deux écrans à montage sur bureau apporte une solution économique et polyvalente à votre espace de travail ergonomique. Profitez d'une grande liberté de mouvement grâce aux deux bras pivotants et aux fonctions inclinaison, panoramique, rotation et réglage de la hauteur.

Le support pour plusieurs écrans vous offre la possibilité de configurer votre bureau comme vous le souhaitez. Chacun des bras articulés s'étend sur 38,6 cm pour s'adapter à vos besoins.

Les bras flexibles à double pivotement facilitent le positionnement de vos écrans. Vous pouvez placer vos écrans face à vous ou même les faire pivoter de 180 degrés pour partager votre écran avec d'autres personnes.

Le superbe support pour deux écrans utilise un design profilé en aluminium durable, avec une finition noire brillante attrayante. Le bras pour deux écrans peut supporter deux écrans compatibles VESA (75 x 75, 100 x 100) jusqu'à 32 pouces, avec un poids maximal de 8 kg par écran.

Le bras pour deux écrans vous permet de régler facilement et sans effort la position de vos écrans pour un visionnage optimal. Inclinez vos écrans de +30 à -30 degrés. Faire pivoter de +90 à -90 degrés vers la gauche ou la droite. Faites pivoter vos écrans en position portrait ou paysage grâce à la plaque VESA rotative à 360 degrés.

Placez vos écrans à la hauteur souhaitée. La hauteur du support pour deux écrans est réglable le long de la perche de 39,8 cm.

Le support pour plusieurs écrans est facile à installer, à l'aide de l'équerre de fixation à vis pour fixer le support au bord de votre bureau, de votre table ou de votre comptoir. Le montage VESA est doté d'une ouverture permettant de faire glisser facilement votre écran sur le support, puis de le fixer. Le

système de gestion des câbles intégré vous permet de ranger vos câbles en toute discrétion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez deux écrans sur votre bureau, votre table ou votre comptoir à l'aide de la pince pour bureau
- Créez une configuration à deux écrans dans les bureaux commerciaux ou les environnements en contact direct avec les clients
- Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

- SUPPORT POUR ÉCRAN LARGE 32" POUCES: support double-écran compatible VESA 75 x 75 mm / 100 x 100 mm prenant en charge 2 grands moniteurs jusqu'à 32" (8 kg) par bras, avec articulation horizontale et réglage d'hauteur manuel
- GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : le double support pour moniteur améliore le confort ergonomique et la productivité grâce à une inclinaison de +30/-30°, un pivotement de +90/-90°, un affichage rotatif de 360° et un réglage de la hauteur le long du montant de 39,8 cm
- CONFIGURATION RÉGLABLE : utilisez la pince de bureau pour un montage facile, pour fixer à la main au bureau (40/85 mm d'épaisseur), les connecteurs de gestion des câbles pour le maintien grâce aux outils permettant un réglage rapide de la hauteur/l'angle
- ROTATION FACILE DE L'ÉCRAN : ce bras pour moniteur double monté sur bureau est doté de bras articulés qui permettent une rotation portrait/paysage sans outil pour visualiser des pages plus longues sans défilement
- DESIGN ÉLÉGANT : l'aspect profilé au format réduit améliore la zone de travail et les connecteurs de gestion des câbles réglables intégrés le long des bras et du montant central permettent d'organiser les câbles pour un espace de travail présentable

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Étau de serrement
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Épaisseur de la surface Pince pour bureau : table de 10 à 88 mm d'épaisseur de fixation

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille maximale de l'écran	32"
Réglage de la hauteur	Oui
Extension maximale du bras	15.2 in [386 mm]
Inclinaison	+ 30° / - 30°
Panoramique	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	+/- 90° autour du montant +/- 180° à l'épaule +/- 90 ° au coude
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Aluminium
Longueur du produit	4.1 ft [1.2 m]
Largeur du produit	34.3 in [87.0 cm]
Hauteur du produit	20.1 in [51.0 cm]

Poids du produit 7.0 lb [3.2 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.3 in [21.2 cm]
Largeur du Colis	17.8 in [45.3 cm]
Hauteur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
Poids brut	9.3 lb [4.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Éléments de pince pour bureau, partie inférieure
	1 - Éléments de pince pour bureau, partie supérieure
	1 - Élément de bras à pivot
	1 - Barre
	2 - Vis pour pince pour bureau
	3 - Vis de montage du poteau
	1 - Clé hexagonale 4 mm
	1 - Clé hexagonale 6 mm
	8 - Vis M4 x 12 mm
	8 - Vis M5 x 12 mm
	8 - Rondelles
	1 - Clip de gestion des câbles
	1 - Manuel d'utilisation

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis