

Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - per Monitor a 32" (8Kg)
Articolabile - Alluminio

ID prodotto: ARMDUAL3



Creare un'elegante configurazione a due monitor e al contempo ridurre l'ingombro è possibile grazie a questa raffinata staffa per il montaggio di due monitor a su scrivania, che assicura una soluzione versatile ed economica per un'area di lavoro ergonomica. Le staffe a due perni consentono un ampio raggio di movimento con in più la possibilità di regolare inclinazione, orientamento orizzontale, rotazione e altezza.

Il supporto per più monitor offre tutta la flessibilità necessaria per configurare il piano di lavoro come si desidera. Ciascuna staffa articolabile può estendersi fino a 38,6 cm. in base alle proprie esigenze.

Le staffe a due perni facilitano il posizionamento dei monitor, che possono essere posizionati di fronte a sé oppure ruotati di 180 gradi per dividerli con altri.

L'elegante supporto per due monitor presenta una struttura sagomata realizzata in alluminio resistente con una piacevole finitura nera lucida. Il supporto è in grado di sostenere due monitor con attacco VESA (75 x 75, 100 x 100) fino a 32", con una capacità di carico di 8 kg per monitor.

La staffa per due monitor consente di regolare la posizione degli schermi in modo semplice e senza sforzo per una visione ottimale. È possibile inclinare i monitor di +30/-30 gradi, orientarli di +90/-90 gradi verso sinistra o verso destra e ruotarli in posizione orizzontale o verticale con la piastra VESA rotante a 360 gradi.

I monitor possono essere regolati all'altezza desiderata lungo l'asta del supporto da 39,8 cm.

Il supporto per più monitor è facile da installare grazie al morsetto a vite che ne consente l'attacco al bordo di una scrivania, di un tavolo o di un piano di lavoro. Il design dei fori sull'attacco VESA agevola lo scorrimento del monitor sul supporto e quindi il fissaggio in posizione. La gestione cavi integrata consente di tenere i cavi ben nascosti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di due display su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro con il morsetto da tavolo
- Creazione di un'installazione a due monitor in uffici commerciali o in ambienti a contatto con i clienti
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER MONITOR DI GRANDI DIMENSIONI da 32"**: il supporto per monitor multipli compatibile con VESA 75x75 mm / 100x100 mm supporta 2 monitor di grandi dimensioni fino a 32" (8 kg) per braccio, con articolazione orizzontale e regolazione dell'altezza di base
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO**: il supporto per due monitor aumenta il comfort ergonomico e la produttività grazie all'inclinazione di +30/-30°deg, alla rotazione di +90/-90°deg, al display girevole a 360°deg e alla regolazione dell'altezza lungo l'asta da 39,8 cm
- **CONFIGURAZIONE REGOLABILE**: utilizzare il morsetto a vite da scrivania per montare facilmente e serrare a mano su una scrivania (40-85 mm di spessore). Le clip per la gestione dei cavi possono essere usate per agganciare gli utensili in dotazione per una rapida regolazione dell'altezza e dell'angolazione
- **FACILE ROTAZIONE DEL DISPLAY**: questa staffa da scrivania per due monitor è dotata di bracci articolati che supportano la rotazione del monitor senza utensili dall'orientamento orizzontale a quello verticale, per visualizzare pagine più lunghe senza dover scorrere
- **DESIGN ELEGANTE**: il design elegante con ingombro ridotto aumenta l'area di lavoro e le clip per la gestione dei cavi regolabili integrate lungo i bracci e l'asta centrale mantengono i cavi organizzati per uno spazio di lavoro più ordinato

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì

N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Morsetto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10-88 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni massime del display	32"
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	15.2 in [386 mm]
Inclinazione	+ 30° / - 30°
Disposizione orizzontale	+90° / - 90°
Orientamento/rotazione	+/-90° attorno al perno di supporto +/-180° in corrispondenza della spalla +/-90° in corrispondenza del gomito
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Alluminio
Lunghezza prodotto	4.1 ft [1.2 m]
Larghezza prodotto	34.3 in [87.0 cm]
Altezza prodotto	20.1 in [51.0 cm]
Peso prodotto	7.0 lb [3.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	17.8 in [45.3 cm]
Package Height	6.4 in [16.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.3 lb [4.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Gruppo morsetto da tavolo inferiore
	1 - Gruppo morsetto da tavolo superiore
	1 - Gruppo staffa orientabile
	1 - Palo
	2 - Viti per morsetto da tavolo
	3 - Viti per gruppo asta
	1 - Chiave a brugola da 4 mm
	1 - Chiave a brugola da 6 mm
	8 - Viti M4 da 12 mm
	8 - Viti M5 da 12 mm
	8 - Rondelle
	1 - Morsetto per la gestione cavi
	1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.