

モニターアーム/クランプ・グロメット

固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重8kg(各液晶)/VESA対応/多関節/高さ調整可能/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMDUAL3



デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。

このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。

ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。

頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。

力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。

モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。

デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。

認証、レポート、互換性





用涂



- ・デスククランプを使用して2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定
- ・商用オフィスなど顧客と対面する環境でデュアルモニタ環境を構成
- ・ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用

製品の特長

.

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応

・広い可動域:上下振り+30/-30度、左右振り+90/-90度、360度画面回転、支柱に沿って39.8 cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム

調整可能セットアップ: 手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用(取り付け面厚さ40mm - 85mm)。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能

ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせず に表示

小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付きの省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理

ハードウェア

保証に関する方針 5 Years

壁取り付け可能 なし

多関節アーム あり

対応ディスプレイ数 2

取り付けオプションデスク固定

VESA取り付け穴パターン 75x75 mm

100x100 mm

取付け面厚さ デスククランプ: テーブル厚さ10mm - 88mm

性能

可搬重量 8 kg [17.6 lb]

最大ディスプレイサイズ 32"

高さ調節あり

最大延長時のアーム長さ 386 mm [15.2 in]

チルト +/-30°



パン +/-90°

スイベル / ピボット 支柱周りで+/-90°

ショルダー部分で+/−180°

エルボー部分で+/-90°

ディスプレイ回転 360°

物理的特徴

色 ブラック

Construction Material アルミ

製品縦 1.2 m [4.1 ft]

製品横 87.0 cm [34.3 in]

製品高さ 51.0 cm [20.1 in]

製品重量 3.2 kg [7.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 21.2 cm [8.3 in]

パッケージ横 45.3 cm [17.8 in]

パッケージ高さ 16.3 cm [6.4 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 kg [9.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - デスククランプ 下部

1 - デスククランプ 上部

1 - スイベルアーム

1 - 支柱

2 - デスククランプ用ネジ

3 - ポール組立てネジ

1 - 4mm 六角レンチ

1 - 6mm 六角レンチ

8 - M4 x 12mm ネジ

8 - M5 x 12mm ネジ



8 - ワッシャー

1 - ケーブル結束クリップ

1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。