

Dubbele Monitorarm - VESA Bureausteun voor Schermen tot 32" - Ergonomische Draaibare Beugel met Bureauklem bevestiging - Verstelbare Hoogte/Kantelen/Zwenken/Roteren

Productcode: ARMDUAL3



Maak een slanke en elegante werkopstelling met twee schermen en bespaar ruimte. Deze stijlvolle, aan een bureau te monteren dubbele monitor arm is een voordelige en veelzijdige oplossing voor een ergonomische werkplek. Geniet van een breed bewegingsbereik met de twee scharnierarmen plus kantelen, pannen, roteren en hoogteverstelling.

De meervoudige monitor arm geeft u de flexibiliteit om uw desktop op uw eigen manier te organiseren. Elk scharnierarm heeft een bewegingsbereik van maar liefst 38,6 cm, precies zoals u dat nodig heeft.

Met de flexibele dubbele scharnierarmen kunt u uw schermen eenvoudig in de gewenste positie zetten. U kunt uw schermen naar u toegericht plaatsen of zelfs helemaal (180°) omdraaien, om uw scherm met anderen te delen.

De aantrekkelijke dubbele monitor arm is speciaal ontworpen en is gemaakt van aluminium, met een mooie hoogglans zwarte afwerking. De dubbele monitor arm ondersteunt twee voor-VESA-montage (75x75, 100x100) geschikte schermen tot 32", met idere een maximumgewicht van 8 kg.

Met de dubbele monitor arm kunt u de positie van uw schermen soepel en moeiteloos aanpassen om te optimale kijkhoek te krijgen (kantel de schermen +30°/-30°; draai de schermen +90°/-90° naar links of rechts). Roteer uw schermen in liggend of staand formaat met de 360° draaibare VESA-plaat.

Zet uw schermen op de gewenste hoogte. Het montagesysteem voor twee schermen is in hoogte verstelbaar langs de 39,8 cm lange stang.

De meervoudige monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd: met de C-klem kan deze monitor arm aan de rand van uw bureau, tafel, of werkblad worden bevestigd. Dankzij het sleutelgat in de VESA-montageplaat kunt u uw scherm eenvoudig op de arm schuiven en dan vastmaken. Met het

geïntegreerde kabelmanagement kunt u uw kabels netjes aan het zicht onttrekken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer twee schermen met behulp van de klem mechanisme die u aan uw bureau, tafel, of werkblad kunt bevestigen
- Geniet van een werkopstelling met twee schermen op kantoor of achter de balie of receptie
- Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Eigenschappen

- **ONDERSTEUNING VAN GROTE BEELDSCHERMEN TOT 32"**: Deze VESA (75x75 mm / 100x100 mm) compatibele dubbele monitor arm ondersteunt 2 grote schermen van maximaal 32" (8 kg per arm) en biedt horizontale scharnierbeweging en mechanische hoogteverstelling
- **BREED BEWEGINGSBEREIK**: Deze ergonomische dubbele monitor arm ondersteunt +45°/-45° kantelen, +90°/-90° zwenken, 360° roteren en een mechanische hoogteverstelling op de verticale arm tot 39,8 cm.
- **VERSTELBARE CONFIGURATIE**: Gebruik de bureaulem (C-klem) om de arm makkelijk aan een bureau (4 tot 8,5 cm dik) te monteren en met de hand vast te zetten. U kan de schermhoogte en -hoek instellen met de meegeleverde tools die vastgeklit zitten aan de kabelmanagement clips.
- **EENVOUDIGE SCHERMROTATIE**: De scharnierende monitor armen laten toe om handmatig het scherm van liggend naar staand te roteren zodat u langere pagina's zonder scrollen kan bekijken
- **STRAK ONTWERP**: De gestroomlijnde look en compacte vorm zorgen voor een aangenamere werkplek en met het kabelmanagementsysteem op de verticale arm kan u alle kabels netjes uit het zicht verwijderen

Hardware

| | |
|-----------------|---------|
| Garantiebeleid | 5 Years |
| Wandmonteerbaar | Nee |
| Scharnierend | Ja |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aantal ondersteunde schermen | 2 |
| Montage-opties | Bureauklem |
| VESA gatenpatroon(/-patronen) | 75x75 mm 100x100 mm |
| Dikte bevestigingsoppervlak | Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm |

Prestaties

| | |
|------------------------|--|
| Draagvermogen | 17.6 lb [8 kg] |
| Maximale schermgrootte | 32" |
| Hoogte verstelling | Ja |
| Maximale armverlenging | 15.2 in [386 mm] |
| Kantelen | + 30° / - 30° |
| Pannen | +90° / - 90° |
| Zwenken / draaien | +/- 90° rondom de steunstang +/- 180° bij de schouder +/- 90° bij het kniestuk |
| Schermmrotatie | 360° |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Kleur | Zwart |
| Construction Material | Aluminium |
| Lengte product | 4.1 ft [1.2 m] |
| Breedte product | 34.3 in [87.0 cm] |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Hoogte product | 20.1 in [51.0 cm] |
| Gewicht product | 7.0 lb [3.2 kg] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal | 1 |
| Lengte Verpakking | 8.3 in [21.2 cm] |
| Package Width | 17.8 in [45.3 cm] |
| Package Height | 6.4 in [16.3 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 9.3 lb [4.2 kg] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|---------------------------|
| Meegeleverd | 1 - Bureauklem, onderste |
| | 1 - Bureauklem, bovenste |
| | 1 - Draaiarm |
| | 1 - stang |
| | 2 - Bureauklemschroeven |
| | 3 - Stangmontageschroeven |
| | 1 - 4 mm inbussleutel |
| | 1 - 6 mm inbussleutel |
| | 8 - M4 x 12 mm schroeven |
| | 8 - M5 x 12 mm schroeven |
| | 8 - onderleggingen |
| | 1 - Kabelbeheerklem |
| | 1 - handleiding |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.