

Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

ID del Producto: ARMDUAL



Aumente la productividad, a la vez que ahorra espacio. Este brazo articulado para dos monitores le permite la instalación de dos pantallas (compatibles con VESA, 75x75, 100x100) en un escritorio o una mesa, con ajustes de extensión, inclinación, desplazamiento panorámico, giro, pivote y altura.

Los brazos articulados para dos monitores le permiten un amplio rango de movimiento desde varios ejes, lo cual permite colocar las pantallas una al lado de otra y ajustar el ángulo de visión. Incline o rote los monitores +/-90 grados, para una visualización ideal. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, los brazos también admite la rotación de modo horizontal a vertical para cada monitor.

El montaje de los monitores con el brazo articulado sobre la superficie del escritorio/la mesa permite ajustar la altura, posición y ángulos de la pantalla, para lograr un entorno de trabajo ergonómico. Trabaje de manera confortable y recupere valioso espacio de trabajo en su escritorio o mesa.

El soporte para doble monitor es compatible con dos pantallas (que admiten soporte VESA, 75x75, 100x100) de hasta 24" y peso máximo de 13.6kg por brazo. Este soporte para monitor sostiene sus pantallas con facilidad, e incluye un canal para la gestión del cableado, a fin de mantener el orden.

Para más flexibilidad de instalación, el hardware de montaje incluido se puede sujetar lateralmente a su escritorio/mesa, o instalarlo a través del ojal de una placa de soporte vertical, como solución versátil de montaje de dos monitores.

El modelo ARMDUAL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Instale dos pantallas en su escritorio o mesa, mediante la pieza de sujeción o mediante el agujero de ojal
- Configure dos pantallas mediante fáciles ajustes, para estaciones de trabajo multiusuario
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- Instale dos pantallas de 12 a 24 pulgadas (peso máximo de 13.6kg por monitor)
- Doble brazo articulado que permite un amplio rango de movimiento
- Rotación de 360° alrededor del mástil y el codo, 180° de rotación en el extremo superior
- Rotación de la pantalla de horizontal a vertical, más inclinación a +/-90 grados o desplazamiento panorámico a +/-90 grados
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 74.1cm)

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Número de pantallas admitidas	2
Articulado	Sí
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 70mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	30.0 lb [13.6 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	24in
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	17.5 in [44.5 cm]
Inclinación	+90° / - 90°
Giro	+90° / - 90°
Giro / Pivotación	360° alrededor del mástil de soporte 180° alrededor del centro 360° alrededor del codo
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Longitud del Producto	3.0 in [75.0 mm]
Ancho del Producto	32.8 in [83.4 cm]
Altura del Producto	12.9 in [32.7 cm]
Peso del Producto	8.9 lb [4.0 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	22.8 in [58.0 cm]
Ancho de la Caja	12.8 in [32.5 cm]
Altura de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.8 lb [4.9 kg]



Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Brazos articulados para pantallas LCD
	Soporte de sujeción en escritorio
	Placa de soporte vertical
	Pieza pivotante de unión
	Placas de recubrimiento
	Espaciadores
	Tornillos con cabeza en cruz M4 x 12 mm
	Tornillos con cabeza en cruz M4 x 25 mm
	Tornillos con cabeza en cruz M6 x 12 mm
	Arandelas M6
	Clip para cable
	Anillo de goma para juntas de plástico
	Llave Allen (2,5 mm)
	Llave Allen (4mm)
	Llave Allen (6 mm)
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

