

Tisch Dual Monitorarm, Vollbewegliche Höhenverstellbare Monitorhalterung mit Federarm für 2x VESA Bildschirme bis zu 32 Zoll (8kg), C-Klemme/Durchführung Montage

Produkt-ID: ARMDUALPIVOT



Dieser Doppel-Monitorarm für Schreibtischmontage ermöglicht Ihnen das Anbringen von zwei Monitoren bis zu 32". Die Arme werden separat am Pfosten angebracht und gestapelt und lassen sich leicht horizontal oder vertikal für die Monitorpositionierung verstellen. Dank seiner soliden Stahlkonstruktion kann dieser Monitorarm 8 kg pro Monitor unterstützen. Zwei Befestigungsoptionen (C-Klemme oder Kabeldurchführung) sind im Lieferumfang enthalten, um Ihre Monitore sicher an Ihrem Schreibtisch zu befestigen.

Richten Sie eine ergonomische Arbeitsumgebung ein und gewinnen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch zurück. Die verstellbare Monitorhalterung ermöglicht es Ihnen, den Arm vollständig um 59,4 cm vom Pfosten zu verlängern und eine maximale Höhe von 76,2 cm mit den Displays nebeneinander zu erreichen. Der vollbewegliche Arm bewegt sich frei um den Pfosten und bietet eine große Bewegungsfreiheit in mehreren Achsen. Sie können Ihren Monitor um +/- 90 Grad neigen, schwenken und drehen, um den idealen Betrachtungswinkel einzustellen. Wechseln Sie jederzeit zwischen Hoch- und Querformat. Die Höhe des Arms kann mühelos ohne Werkzeug angepasst werden, indem Sie ihn einfach mit Ihren Händen verstellen. Die Monitorarme haben einen Höhenbereich von 25 cm, und für eine größere Höhe können die Arme auch am Pfosten angepasst werden.

Mit den abnehmbaren VESA halterung mit Schnellverschlüssen können Sie Ihre Bildschirme ganz einfach an dem Monitorarm befestigen. Sie können das Bildschirmarm entweder an die Tischkante klemmen oder durch ein Loch in der Tischplatte mit einer Dicke von bis zu 4,8cm befestigen.

Mit diesem Tischmontage Dual Monitorhalterung können Sie Platz schaffen, indem Sie Ihre Monitore über Ihrem Tisch montieren. Für das Kabelmanagement verfügt er über einen Kabelhalter und einen Kanal entlang jedes Arms, um Ihre Kabel zu führen und ein geordnetes und professionelles Aussehen Ihres Arbeitsplatzes zu gewährleisten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

## Merkmale

- HOCHBELASTBARE DUAL MONITORHALTERUNG: VESA 75x75/100x100mm kompatibler Dual Monitorarm für Tischmontage, unterstützt 2 Monitore bis zu 32"(16:9), je 8kg; volle Bewegungsfreiheit, Aluminium und mattschwarzes Finish; Montage nebeneinander oder übereinander
- ERHÖHEN SIE DIE PRODUKTIVITÄT: Mit unabhängigen Armen an einer lange Stange, ermöglicht dieser Multimonitorarm die Optimierung des Arbeitsplatzes durch vertikales Stapeln von zwei 32" (16:9 oder 32:9) LCD/LED Monitoren; ideal für kleinere Arbeitsbereiche
- FEDERARM MIT ONE-TOUCH EINSTELLUNG: Federarm mit werkzeuglos einstellbarer Höhe von 254mm; Befestigen Sie jeden Arm entlang der 48cm langen Stange (begrenzt, wenn die Displays vertikal gestapelt sind); maximale Höhe von 762mm (Displays nebeneinander)
- GROSSER BEWEGUNGSBEREICH: Ergonomische Bildschirmhalterung erhöht den Komfort und die Produktivität mit +/-90° Neigung, +/-90° Drehung, +/-90° Rotation (Quer/Hochformat) und werkzeuglos einstellbarer Höhe; vertikal/nebeneinander aufgestellte Monitore
- EINFACHE INSTALLATION: Ziehen Sie die C-Klemme von oben mit mitgelieferten Werkzeug an oder befestigen Sie es mit der Tüllenhalterung am Tisch (1,0-4,8cm Tischstärke); abnehmbare VESA halterungen; Inklusive Gelenkspannungseinstellung Werkzeug

---

## Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Nein
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm

---

Stärke der Montageoberfläche	Tischklemme: Tischdicke 10 - 50 mm Tüllenklammer: Tischdicke 10 - 50 mm
------------------------------	--

---

**Leistung**

Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Höhenverstellung	Ja
Neigung	+90° / - 90°
Schwenken	+90° / - 90°
Schwenkung/Drehung	+/- 90° an der VESA Platte +/- 180° am Arm +/- 90° am Pfosten
Displayrotation	+90° / - 90°

---

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Produktlänge	22.1 in [56.2 cm]
Produktbreite	33.9 in [86.0 cm]
Produkthöhe	5.7 in [14.5 cm]
Produktgewicht	13.5 lb [6.1 kg]

---

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	16.2 in [41.1 cm]
Paketbreite	21.7 in [55.0 cm]
Pakethöhe	5.3 in [13.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	16.5 lb [7.5 kg]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	2 - Oberarme
	2 - Unterarme
	2 - Kabelführungsclips
	2 - Mastarm halterung
	2 - VESA Halterung
	1 - Säule
	1 - Basisbaugruppe
	1 - Werkzeughalter
	1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
	1 - Tischbefestigungsschraube
	1 - Durchführungsplatte
	8 - Schrauben, M4 x 12mm
	8 - Schrauben, M5 x 12mm
	8 - Unterlegscheiben
	1 - Benutzerhandbuch

---

Garantieinformationen

Warranty                    5 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

