

Brazo de Escritorio para Dos Pantallas - Brazo Articulado para Monitor - Soporte VESA para 2 Monitores hasta 32" (8kg) - Ajustable en Altura - Grommet o Abrazadera - con Resorte

ID del Producto: ARMDUALPIVOT



Este soporte de escritorio con brazo para dos monitores le permite montar dos pantallas de hasta 32". Los brazos se acoplan y apilan por separado al poste y son fácilmente ajustables para la colocación horizontal o vertical de los monitores. Su fabricación en acero hace que este brazo para monitor sea capaz de soportar 8kg cada uno con dos opciones de montaje incluidas (montaje con abrazadera en C o con ojal) para fijar de forma segura sus monitores a su escritorio.

Establezca un entorno de trabajo ergonómico y recupere un valioso espacio de trabajo en su escritorio. El soporte de monitor ajustable le permite extender el brazo hasta 59,4 cm desde el poste y una altura máxima de 76,2 cm con las pantallas una al lado de la otra. El brazo de movimiento total se mueve libremente alrededor del poste para proporcionar una amplia gama de movimientos en ejes múltiples. Puede inclinar, girar y rotar el monitor +/-90 grados, para ajustar la pantalla al ángulo de visión ideal. Cambie en cualquier momento de la orientación horizontal a la vertical. La altura del brazo puede subirse o bajarse fácilmente sin necesidad de herramientas, ajustándolas con las manos para un posicionamiento suave y sin esfuerzo. Los brazos del monitor tienen un rango de altura de 25cm y para aumentar la altura, los brazos se pueden ajustar también en el poste.

Con las placas VESA desmontables con clips de liberación rápida, puede fijar sus pantallas al soporte con facilidad. Puede sujetar el soporte al borde de su escritorio o mesa o montarlo a través de un orificio de ojal en escritorios de hasta 5cm de grosor.

Este brazo de escritorio para dos monitores le permite liberar espacio al permitirle montar sus monitores por encima de su escritorio o mesa. Para la gestión de cableado, cuenta con un clip y un canal a lo largo de cada brazo para dirigir sus cables y mantener un aspecto organizado y profesional en su estación de trabajo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **SOPORTE PARA MONITOR DUAL DE ALTA RESISTENCIA:** El brazo VESA 75x75/100x100mm soporta 2 pantallas de hasta 32" (16:9) de 8kg cada una - Articulación de movimiento completo - Monte las pantallas una al lado de la otra o apiladas
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Con brazos montados independientemente en una columna más larga, este brazo para varios monitores le permite optimizar el espacio apilando verticalmente dos pantallas LCD/LED de 32" (16:9) o ultrapanorámicas (32:9)
- **AJUSTE DE UN SOLO TOQUE CON MUELLE MECÁNICO** Altura ajustable sin herramientas de 25,4cm - Fije cada brazo a lo largo de la columna de 48cm (limitado si las pantallas se apilan verticalmente) - Altura máxima de 76,2cm (una pantalla al lado de la otra)
- **AMPLIA GAMA DE MOVIMIENTO:** +/-90° de inclinación, +/-90° de giro, +/-90° de rotación (horizontal o vertical) y altura ajustable sin herramientas - Brazos independientes para monitores apilados verticalmente o uno al lado del otro
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Apriete la abrazadera en C desde la parte superior con la herramienta o el soporte de ojal para fijarlo al escritorio - Brazo articulado con placas VESA desmontables - Incluye herramientas para ajustar la tensión de articulación

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje	Pinza de escritorio: Espesor de la mesa 10 - 50 mm Abrazadera de ojal: Espesor de la mesa 10 - 50 mm
------------------------------------	---

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Ajuste de la altura	Sí
Inclinación	+90° / - 90°
Giro	+90° / - 90°
Giro / Pivotación	+/- 90° en la placa VESA +/- 180° en el brazo +/- 90° en el poste
Rotación de la pantalla	+90° / - 90°

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	22.1 in [56.2 cm]
Ancho del Producto	33.9 in [86.0 cm]
Altura del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Peso del Producto	13.5 lb [6.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	16.2 in [41.1 cm]
Ancho de la Caja	21.7 in [55.0 cm]
Altura de la Caja	5.3 in [13.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.5 lb [7.5 kg]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

- 2 - Brazos superiores
- 2 - Brazos inferiores
- 2 - Clips para Gestión de Cables
- 2 - Soportes de montaje para mástiles
- 2 - Placas VESA
- 1 - Mástil
- 1 - Soporte de Montaje de la Base
- 1 - Soporte para Herramientas
- 1 - Llave Hexagonal de 3mm
- 1 - Llave Hexagonal de 6mm
- 1 - Tornillo de montaje en escritorio
- 1 - Placa de Ojal (Grommet)
- 8 - Tornillos M4 x 12mm
- 8 - Tornillos M5 x 12mm
- 8 - Arandelas
- 1 - Manual del Usuario

**Información Acerca
de la Garantía**

Warranty 5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.