

Supporto Doppio Monitor per Scrivania - Braccio per 2 Monitor VESA fino a 32" (8kg) - staffe ad Altezza Regolabile - Montaggio Morsetto a C o Vite Passante

ID prodotto: ARMDUALPIVOT



Questo supporto per doppio monitor permette di montare due monitor fino a 32". I bracci, fissati e impilati all'asta separatamente, sono facilmente regolabili per il posizionamento orizzontale o verticale del monitor. La solida struttura in acciaio di questo braccio per 2 monitor consente di sostenere schermi da 8kg ciascuno con due opzioni di montaggio incluse (morsetto a C o vite passante compresa di contropiastre) per fissare saldamente i monitor alla scrivania.

Imposta un ambiente di lavoro ergonomico e recupera spazio prezioso sulla tua scrivania. Il supporto regolabile per monitor permette di estendere il braccio di ben 59,4cm dal palo e un'altezza massima di 76,2cm con i monitor adiacenti. Il braccio a movimento completo si muove liberamente intorno all'asta per fornire un'ampia gamma di movimenti su più assi. È possibile inclinare, ruotare e orientare il monitor di +/-90 gradi, per ottenere un angolo di visione ottimale. Passa dall'orientamento orizzontale a quello verticale in qualsiasi momento. L'altezza del braccio può essere alzata o abbassata facilmente senza l'uso di attrezzi, regolandolo con le mani per un posizionamento fluido e senza sforzo. I bracci del monitor hanno una regolazione in altezza di 25,4 cm, è possibile regolare i bracci sulla parte fissata al supporto principale.

Le piastre VESA amovibili con clip a sgancio rapido consentono di montare i monitor al supporto con estrema facilità. Potete fissare il supporto al bordo della vostra scrivania o del vostro tavolo con il morsetto a C oppure montarlo attraverso il foro passante iano della scrivania, il cui spessore non deve superare i 5 cm.

Questo doppio braccio per monitor da scrivania ti consente di liberare spazio alzando i tuoi monitor dalla scrivania o dal tavolo. Per la gestione dei cavi, è fornito di clip ed un canale lungo ogni braccio per instradare i cavi e mantenere un aspetto organizzato e professionale sulla tua postazione di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER DOPPIO MONITOR PER IMPIEGHI PESANTI:** Il braccio per doppio monitor compatibile VESA 75x75/100x100mm supporta 2 schermi fino a 32" (16:9)/8kg; Articolazione a movimento completo, alluminio nero opaco; Posiziona i monitor adiacenti o sovrapposti
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** Con 2 bracci indipendenti su un'asta più lunga, questo supporto multi monitor permette di ottimizzare lo spazio sovrapponendo due schermi LCD da 32" (16:9)/(32:9); Ideale per piccoli spazi di lavoro in casa/ufficio/cubicolo
- **REGOLAZIONE MECCANICA ONE-TOUCH:** Braccio a molla meccanica con altezza regolabile senza attrezzi di 25,4 cm; fissa ogni braccio lungo l'asta di 48 cm (limitato se i display sono impilati verticalmente); altezza massima di 76,2 cm (display affiancati)
- **AMPIA GAMMA DI MOVIMENTO:** il supporto per monitor aumenta il comfort e la produttività grazie alle regolazioni +/-90° in inclinazione, rotazione e orientamento, altezza regolabile; è possibile disporre i monitor in posizione sovrapposta o adiacenti
- **INSTALLAZIONE FACILE:** Fissa alla scrivania stringendo il morsetto a C dall'alto o tramite piastra con vite passante (spessore scrivania da 1 a 4,8cm); braccio con piastre VESA amovibili per facilitare l'installazione dei monitor; Attrezzi inclusi

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Spessore della	Morsetto da scrivania: Spessore del piano 10 - 50 mm

superficie di montaggio

Occhiello passacavi: Spessore del piano 10 - 50 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Regolazione dell'altezza Sì

Inclinazione +90° / - 90°

Disposizione orizzontale +90° / - 90°

Orientamento/rotazione Alla piastra VESA +/- 90°

e Al braccio +/- 180°

Al palo +/- 90°

Rotazione del display +90° / - 90°

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 22.1 in [56.2 cm]

Larghezza prodotto 33.9 in [86.0 cm]

Altezza prodotto 5.7 in [14.5 cm]

Peso prodotto 13.5 lb [6.1 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 16.2 in [41.1 cm]

Larghezza del Pacco 21.7 in [55.0 cm]

Altezza del Pacco 5.3 in [13.4 cm]

Peso spedizione (confezione) 16.5 lb [7.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Braccio superiore
	2 - Braccio inferiore
	2 - Morsetto per cavi
	2 - Supporti del braccio tubolare
	2 - Piastre VESA
	1 - Palo
	1 - Gruppo base
	1 - Portautensili
	1 - Chiave a brugola da 3 mm
	1 - Chiave a brugola da 6 mm
	1 - Vite passante per montaggio su scrivania
	1 - Morsetto passacavo
	8 - Viti M4 x 12 mm
	8 - Viti M5 x 12 mm
	8 - Rondelle
	1 - Manuale utente

Informazioni sulla garanzia

Warranty 5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.