

Dubbele Monitorarm voor Bureauontage, Full Motion Monitorbeugel voor 2x VESA-displays tot 32" (8kg), In Hoogte Verstelbaar, Klem/Doorvoertule, Mechanische Veer

Productcode: ARMDUALPIVOT



Deze dubbel-monitor bureau-arm maakt het mogelijk twee monitoren tot 32" te installeren. Beide armen worden afzonderlijk aan de paal bevestigd en zijn eenvoudig verstelbaar voor horizontale of verticale positionering van de monitor. De robuuste stalen constructie zorgt ervoor dat deze monitorarm elk 8 kg kan dragen. Dank zij de twee meegeleverde bevestigingsopties (C-Klem of Doorvoertule) kunnen uw monitoren veilig aan uw bureau bevestigd worden.

Stel een ergonomische werkomgeving samen en win waardevolle werkruimte terug op uw bureau. Met de verstelbare monitorteun kunt u de arm tot 49,4 cm van de paal uitstrekken en een maximale hoogte van 76,2 cm bereiken met beide schermen naast elkaar. De volledig beweegbare arm kan vrij rond de paal bewegen en biedt een breed bewegingsbereik over meerdere assen. U kunt uw monitor kantelen, zwenken en +/-90 graden draaien, om uw ideale kijkhoek te verkrijgen. U kunt op elk gewenst moment heen en weer schakelen tussen de landschaps- en de portretoriëntatie. De hoogte van de arm kan eenvoudig worden verhoogd of verlaagd zonder gereedschap door ze handmatig te verstellen voor een soepele en moeiteloze positionering. De monitorarmen hebben een hoogtebereik van 25cm en voor meer hoogte kunnen de armen ook op de paal worden versteld.

Dankzij de verwijderbare VESA-platen met snelklemmen kunt u uw schermen eenvoudig op de steun bevestigen. U kunt de houder aan de rand van uw bureau of tafel vastklemmen of via een doorvoertule op bureaus met een dikte van maximaal 5 cm monteren.

Met deze dubbele bureau monitorarm kunt u ruimte vrijmaken door uw monitoren boven uw bureau of tafel te monteren. Voor kabelbeheer is elke arm voorzien van een clip en een kanaal om uw kabels te geleiden en een georganiseerde en professionele inrichting van uw werkplek te behouden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **ROBUUSTE DUAL MONITOR ARM:** Bureauhouder voor twee monitoren, compatibel met VESA 75x75/100x100mm, ondersteunt 2 schermen tot 32" (16:9), elk tot 8 kg; Volledig beweegbaar ontwerp in aluminium met matte zwarte afwerking
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Dankzij de onafhankelijke armen en langere stang kun je twee 32" (16:9) of ultrabrede (32:9) LCD/LED-schermen boven elkaar stapelen en zo de werkruimte optimaal benutten; Ideaal voor kleinere bureaus thuis of op kantoor
- **ONE-TOUCH MECHANISCHE VEERVERSTELLING:** Mechanische veerarm met gereedschapsloze hoogteverstelling van 25,4 cm; Bevestig elke arm stevig langs de 48cm lange stang (beperkt bij verticale stapeling); Maximale hoogte van 76,2 cm (bij schermen naast elkaar)
- **RUIME BEWEGINGSVRIJHEID:** Ergonomische monitorbeugel verhoogt comfort en productiviteit met +/-90° kantelen, +/-90° zwenken en +/-90° draaien (landschap of portret), en gereedschapsloze hoogteverstelling; Geschikt voor verticale of horizontale opstelling
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Draai de C-klem vast vanaf de bovenkant of via het doorvoergat om het scherm stevig aan het bureau te bevestigen (dikte 10 tot 48mm). Monitorarm met afneembare VESA-plaat. Inclusief gereedschap om scharnierspanning in te stellen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Tafeldikte: 10 - 50 mm

Doorvoerklem: Tafeldikte: 10 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Hoogte verstelling	Ja
Kantelen	+90° / - 90°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	+/- 90° bij de VESA-plaat +/- 180° bij de arm +/- 90° bij de stang
Schermmrotatie	+90° / - 90°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	22.1 in [56.2 cm]
Breedte product	33.9 in [86.0 cm]
Hoogte product	5.7 in [14.5 cm]
Gewicht product	13.5 lb [6.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	16.2 in [41.1 cm]
Breedte Verpakking	21.7 in [55.0 cm]
Hoogte Verpakking	5.3 in [13.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.5 lb [7.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	2 - Bovenste armen
	2 - Onderste armen
	2 - Kabelbeheerklemmen
	2 - Aan stang te bevestigen monitor armen
	2 - VESA-platen
	1 - stang
	1 - Basis
	1 - Gereedschapshouder
	1 - 3 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	1 - Bureau montageschroef
	1 - doorvoergat plaat
	8 - M4 x 12 mm schroeven
	8 - M5 x 12 mm schroeven
	8 - onderleggringen
	1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.