

Dual-Monitorständer - Ergonomischer Desktop Monitorständer für VESA-Bildschirme bis 32" (8kg) - Freistehender Gelenkige Universal Monitorarm - Höhenverstellbar - Silber

Produkt-ID: ARMDUALSS



Passen Sie Ihre Workstation individuell an und schaffen Sie Platz - mit dieser Halterung für zwei Monitore. Montieren Sie zwei Monitore an den beiden Gelenkarmen und passen Sie Ihre Bildschirme für eine optimale Anzeige mit großer Bewegungsfreiheit an. Mit der freistehenden Basis können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel gestalten.

Arbeiten Sie effizienter mit zwei Monitoren. Mit der horizontalen Halterung für zwei Monitore können Sie zwei VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100 mm) mit einer maximalen Tragfähigkeit von bis zu 8 kg pro Bildschirm montieren.

Mit der Halterung für zwei Monitore können Sie Ihre Monitore über der Arbeitsfläche montieren und die Höhe, Position und den Betrachtungswinkel anpassen. So schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz. Die Schwenkarme bieten maximale Flexibilität bei der Betrachtung, sodass Sie bequem arbeiten können.

Sie können Ihre Installation ganz einfach anpassen und Ihre Monitore in der idealen Höhe aufstellen. Stellen Sie einfach die Höhe des Monitors entlang der 42,4 cm langen Stange ein. Dank der Mikroanpassung können Sie Ihre Monitore perfekt aufeinander ausrichten.

Ziehen Sie die beiden Gelenkarme bis zu 46,8 cm heraus, um die Monitore ideal zu positionieren. Neigen Sie Ihre Monitore um +90°/-40° und schwenken Sie sie um +90°/-90° für einen idealen Betrachtungswinkel. Drehen Sie Ihre Monitore für ein Hoch- oder Querformat.

Bewahren Sie Kabel mit einem Kabelkanal sauber, geordnet und unsichtbar auf.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung
- Positionieren Sie die Monitore für Workstations mit mehreren Benutzern nebeneinander oder Rücken an Rücken
- Ideal für Gesundheitszentren sowie gewerbliche und andere geschäftige Umgebungen

Merkmale

- **32 ZOLL HOCHBEASTBARE MONITORHALTERUNG:** VESA 75x75/100x100mm kompatibler Tisch-Multimonitorständer unterstützt zwei große Bildschirme bis zu 32" (je 8kg) mit horizontaler Gelenkverbindung und Höhenverstellung
- **UMFASSENDE BEWEGUNGSBEREICH:** Ergonomischer Monitorständer mit +90°/-40° Neigung, +/-90° Drehung, 360° drehbarem Bildschirm und einstellbarer Höhe entlang der 42,4 cm langen Säule; die Arme können gedreht werden, um Monitore Rücken an Rücken aufzustellen
- **STABIL & RUTSCHFEST:** Freistehende Monitorhalterung aus Aluminium mit Ultraflache Unterlage (300mm x 520mm) für maximale Stabilität und flexible Aufstellung; rutschfeste Gummipads verhindern Kratzer auf Oberflächen
- **EINFACHE INSTALLATION:** Dualle Monitorhalterung mit praktischem Design, das eine einfache Montage der Monitorarme und VESA-Adapter ermöglicht und den Zeitaufwand für die Einrichtung reduziert; Ausrichtung der Monitore mit Mikro-Höheneinstellung
- **EINSTELLBARE EINRICHTUNG:** Dualle Monitorhalterung mit Clips für das Kabelmanagement entlang der Arme und der mittleren Stange, um die Kabel für einen ordentlichen Arbeitsbereich zu organisieren, inkl. Werkzeug zur Einstellung der Gelenkspannung

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Kabelmanagement Ja

Gelenk Ja

Anzahl der unterstützten Displays 2

Orientierung Horizontal

	Montageoptionen	Schreibtisch-Ständer
	VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Leistung		
	Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
	Maximale Bildschirmgröße	32"
	Höhenverstellung	Ja
	Maximale Armlänge	16.6 in [422 mm]
	Neigung	+90° / -40°
	Schwenken	+90° / - 90°
	Displayrotation	+180° / -180°
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz und Silber
	Gehäusetyp	Aluminum, Steel and Plastic
	Produktlänge	33.9 in [86.0 cm]
	Produktbreite	11.4 in [29.0 cm]
	Produkthöhe	23.2 in [59.0 cm]
	Produktgewicht	9.9 lb [4.5 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	12.6 in [31.9 cm]
	Paketbreite	22.3 in [56.6 cm]
	Pakethöhe	4.3 in [10.9 cm]

Versandgewicht (Verpackung)		11.3 lb [5.1 kg]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		2 - Schwenkarme
		1 - Säule
		1 - Basis
		1 - Schulter
		1 - Kabelklammer
		2 - VESA-Halterungen
		8 - Schrauben (M4 x 12 mm)
		8 - Schrauben (M4 x 16 mm)
		8 - Schrauben (M5 x 12 mm)
		8 - Schrauben, M5 x 16 mm
		8 - Schrauben, M4 x 20 mm
		8 - Schrauben, M5 x 20 mm
		8 - Unterlegscheiben
		16 - Abstandshalter
		1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
		1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
		1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
		1 - Benutzerhandbuch
Garantieinformationen		
Warranty		5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.