

モニタースタンド／置き型／2画面／最大32インチ／耐荷重各8kg／VESA対応／多関節／高さ調整可能／ブラック & シルバー／自立式 PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMDUALSS



2面対応多関節モニターム。可動域が広い多関節アームにモニタ2台を取り付け、スペースを広く使いながら画面が見やすいカスタム環境を設定することができます。作業スペースで配置の自由度が高いフリースタンド型のモニタームです。

このデュアルモニタスタンドは、最大32インチ、1台あたり8kgまでのVESA規格モニタ(75x75mm、100x100mm)に対応し、2台を横に並べて固定します。2面環境を構成し、効率よく仕事を進めることができます。

デスク面からモニタを持ち上げて配置するデュアルモニタスタンドは、画面の高さと角度の調整がきき、エルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペースの構成に役立ちます。スイベル機能つきのモニタームは柔軟性に優れ、快適に作業することができます。

42.4cmの支柱に沿ってディスプレイを上下に動かし、画面の高さを最適な位置に固定してセットアップをカスタマイズすることができます。また、2つの画面をきっちりと揃える微調整機能もついています。

多関節デュアルアームは46.8cmまで伸ばせるようになっています。チルト機能は+90/-40度、スイベル機能は+/-90度に対応し、最適なビュー位置に調整することができます。また、画面は縦向きにも横向きにも回転可能です。

スタンドには配線用の溝がついています。ケーブルが目立たないように引き回し、機器周りをすっきりと保つことができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
- ・ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用
- ・医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適

製品の特長

優れた安定性・滑り防止: 安定性と柔軟な設置が可能なU字型ベース(300mm × 520mm)を備えたアルミニウム製置き型モニターマウント

調整可能なセットアップ: シルバーのアームとセンターポールにケーブル管理用クリップが付いておりケーブルを整理してワークスペースを有効活用。付属の多関節テンション調整ツール付属

簡単な取り付け: デュアルモニタースタンドは、スライド & クリック式のデザインによりモニターアームとVESAアダプターを簡単に組み立てることができ、セットアップの時間を短縮。マイクロアジャスターでディスプレイの高さを調節

・幅広い動作範囲:
人間工学に基づいたモニタースタンドは上下90度/40度、左右+/-90度、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。42.4cmの支柱に沿って高さ調節可能。また、アームは回転するので、モニタを背中合わせに設置することも可能

最大32インチ(耐荷重8kg)モニタースタンド: VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンドは、1画面あたり最大32インチ(8kg)の大型ディスプレイ2台に対応し、水平方向の回転と高さの調整が可能

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
ケーブル管理	あり
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	2
向き	水平
取り付けオプション	デスクトップスタンド
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm
	100x100 mm

性能

可搬重量	8 kg [17.6 lb]
最大ディスプレイサイズ	32"
高さ調節	あり
最大延長時のアーム長さ	422 mm [16.6 in]
チルト	+90° / -40°
パン	+/-90°
ディスプレイ回転	+/-180°

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	アルミ、スチール、プラスチック
製品縦	86.0 cm [33.9 in]
製品横	29.0 cm [11.4 in]
製品高さ	59.0 cm [23.2 in]
製品重量	4.5 kg [9.9 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	31.9 cm [12.6 in]
パッケージ横	56.6 cm [22.3 in]
パッケージ高さ	10.9 cm [4.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	5.1 kg [11.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	2 – スイベルアーム
	1 – 支柱
	1 – ベース
	1 – ショルダー部分
	1 – ケーブル結束クリップ
	2 – VESAマウント
	8 – M4 × 12mm ネジ
	8 – M4 x 16 mm ネジ
	8 – M5 x 12mm ネジ
	8 – M5 x 16 mm ネジ
	8 – M4 x 20 mm ネジ
	8 – M5 x 20 mm ネジ
	8 – ワッシャー
	16 – スペーサー
	1 – 3mm 六角レンチ
	1 – 4mm 六角レンチ

1 - 6mm 六角レンチ

1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品5年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

