

Soporte para Dos Monitores - Vertical - de Acero - VESA

ID del Producto: ARMDUALV



Este resistente y elegante soporte para doble monitor permite mantener dos pantallas suspendidas sobre la superficie de su escritorio o mesa, con el fin de ahorrar espacio y, al mismo tiempo, aumentar su productividad. Gracias a su fabricación en acero, este soporte permite el fácil montaje sobre su escritorio/mesa de dos monitores, cada uno de hasta 27", apilados verticalmente.

El soporte para doble monitor tiene capacidad para dos pantallas, una encima de la otra, en configuración vertical. La altura de los monitores se puede ajustar como sea necesario, a lo largo del mástil de 700mm

Ahora puede trabajar más confortablemente, gracias a este soporte para monitor doble, reduciendo la tensión en cuello y vista sin tener que mirar a los lados cuando compare archivos o examine material de referencia en sus pantallas. Resulta ideal en muchas aplicaciones, como el diseño web, la codificación, la creación y revisión de archivos, etc. El soporte para monitor ahorra valioso espacio en el escritorio/mesa y le permite trabajar holgadamente, lo cual resulta ventajoso en diversos entornos de oficina, como empresas o centros de salud o financieros.

El soporte para monitor permite inclinaciones de +45°/-45° y giros de +45°/-45°, lo cual facilita la reducción de los reflejos en la pantalla y ajustes al ángulo de visión ideal. También se puede rotar totalmente a 360°, lo cual ofrece flexibilidad de opciones de visualización.

El soporte de acero de servicio pesado tiene capacidad, de forma segura, para sostener sus dos monitores, proteger su valiosa inversión y ofrecer un rendimiento duradero. El soporte para doble monitor tiene capacidad para dos pantallas entre 13" a 27" (330mm a 686mm) de tamaño y 10kg de peso por monitor. El acabado de la superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños.

El soporte para doble monitor facilita el montaje de sus pantallas compatibles con soportes VESA por encima de su escritorio, mesa u otra superficie, mediante una pieza de sujeción en C o a través de un ojal. Para facilitar aún más el montaje, el soporte VESA incluye muescas que le permiten preajustar el tornillo de montaje y luego deslizar el monitor en su sitio y apretar el tornillo. Para mantener su zona

de trabajo libre de desorden, este soporte para monitor también incluye clips que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.

El soporte ARMDUALV está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Apile dos pantallas verticalmente, ideal en aplicaciones de comparación de documentos, diseño web o codificación
- Aumente su productividad en entornos de oficina, como empresas, centros de salud o financieros o agencias inmobiliarias
- Ahorre espacio en su oficina en casa o su oficina convencional, mediante el apilamiento vertical de monitores

Características

- Instale verticalmente dos monitores, a fin de ahorrar espacio y aumentar su confort
- Soporte para escritorio de monitor con capacidad para dos pantallas de hasta 27" (686mm) de tamaño y 10kg de peso por monitor
- Fabricación en acero de servicio pesado
- La altura de los monitores se puede ajustar a lo largo del mástil de 700mm
- Ajuste el ángulo de su pantalla fácilmente, mediante inclinación de +45°/-45° y giro de +45°/-45°

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	No
Número de pantallas	2

admitidas

Orientación Vertical

Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal

Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm

Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm

Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 22.0 lb [10 kg]

Tamaño mínimo de la pantalla 13"

Tamaño máximo de la pantalla 27"

Fits UltraWide Displays Sí

Inclinación + 45° / - 45°

Giro / Pivotación +45° / -45°

Rotación de la pantalla 360°

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.7 in [12.0 cm]

Ancho del Producto 4.6 in [11.6 cm]

Altura del Producto 35.4 in [90.0 cm]

Peso del Producto 7.5 lb [3.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Ancho de la Caja	17.2 in [43.6 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.3 lb [3.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Mástil inferior
	1 - mástil superior
	1 - Soporte de sujeción en escritorio
	1 - base circular con ojales
	2 - soportes VESA para monitor
	1 - conector de mástil
	2 - clips para gestión de cables
	1 - tapa
	5 - almohadillas de goma
	1 - Placa de soporte vertical
	1 - llave hexagonal (3mm)
	1 - llave hexagonal (5mm)
	1 - llave hexagonal (6mm)
	8 - Tornillos M4x12mm
	8 - Tornillos M5x12mm
	8 - Arandelas

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.