

モニターアーム／ウォールマウント／2画面／最大24インチ／耐荷重5kg(各液晶)／VESA対応／多関節／同期式クロスバー搭載／ブラック／パソコン PC ディスプレイ 壁掛金具

製品ID: ARMDUALWALL



2面対応ウォールマウント型モニターアーム。壁面にモニターを設置してスペースをセーブし、プロ仕様の外観でマルチモニターをセットアップします。アームを延長して最適な位置に画面を引き出し、使用していない時は壁に沿ってアームをたたむことができます。チルト(傾き)、スイベル(旋回)、回転に対応し、最適なビュー角度を保ちます。

本製品は、医療機関や金融機関その他、商用・オフィス環境での2面モニター設定が簡単にできるソリューションです。モニター2台を同じアームにマウントするため連携して動き、常に画面が揃った状態になります。

モニターは壁から585mmまで引き出し、見やすい位置に設定することができます。また、モニターを使用していない時は、アームを壁から165mmまでの位置にたたむことができ、張り出しが少ないすっきりとしたプロ仕様の外観を保ちます。

画面の位置と角度は、最も見やすいように調整することができます。180°のスイベル(旋回)と360°の回転に対応しており、画面を縦横どちらの方向にでも設定可能です。また、モニターを-15°から+15°まで傾け、光の反射を軽減し快適なビュー角度に保ちます。

スチール製のデュアルモニター用ウォールマウントは、5kgまでのモニターを2台しっかりと支えます。サイズ24インチまでのモニターに安定したセットアップ基盤を提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・医療機関、金融機関などで2台のモニターを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用
- ・スタンディングデスクでデュアルモニター環境を構成
- ・壁からモニターを延長し、画面を顧客と共有
- ・クライアントやビジターが使いやすいようにタッチスクリーンモニターを壁面に設置

製品の特長

・ 24インチモニタ2面ウォールマウント: VESAピッチ75x75/100x100mm互換マルチモニタ壁掛けアーム。24インチまでのディスプレイ2台をサポート(1台あたり5kg)。クロスバー設計、横方向の動作シンクロ機能あり

・ クロスバー設計: 64cmの水平クロスバーに2台のモニタを固定、3関節から成るアームで角度調整に対応。壁から585mmまでモニタアームを引き出したり、165mmまで畳み込める薄型設計

・ 広い可動域: モニタごとに別々の金具を使用するエルゴノミクス対応2画面壁掛けアーム。上下振り+/-15度、左右振り+/-15度、360度回転(画面の横長・縦長設定可能)に対応。モニタの高さを揃える微調整機能

・ ワークスペースがすっきり: デスクやカウンターにモニタを設置するスペースが不要になる2画面ウォールマウント。クロスバーの配線クリップでケーブルを整理

・ StarTech.comの利点: 5年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	2
向き	水平
取り付けオプション	壁面設置
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm

性能

可搬重量	5 kg [11.0 lb]
Minimum Display Size	15 インチ
最大ディスプレイサイズ	24 インチ
最大延長時のアーム長さ	585 mm [23.0 in]
チルト	+/-15°
スイベル / ピボット	180
ディスプレイ回転	360°

物理的特徴

製品縦	68.0 cm [26.8 in]
-----	-------------------

製品横	7.5 cm [3.0 in]
製品高さ	19.3 cm [7.6 in]
製品重量	3.2 kg [7.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.1 cm [7.5 in]
パッケージ横	72.2 cm [28.4 in]
パッケージ高さ	12.6 cm [5.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	4.1 kg [9.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ウォールプレート
	1 - マウントアーム
	1 - VESA モニタマウント
	1 - クロスバー
	1 - クロスバーキャップ
	1 - M4x12mm ネジ
	1 - M4x30 mm ネジ
	1 - スパースー
	2 - 六角レンチ
	2 - ケーブル結束クリップ
	2 - マウントアーム固定具
	2 - ウォールプレート固定具
	2 - M8 x 16mm ネジ
	3 - マウントアーム ワッシャー
	3 - マウントアームキャップ
	4 - 水平器
	4 - M8x60mm ネジ
	4 - コンクリートアンカー
	8 - ワッシャー

8 - プラスチックカバー

8 - クロスバー固定具

1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。