

## Bras pour Écran PC Double Affichage jusqu'à 27"(8kg) à Fixation Verticale - Aluminium

N° de produit: ARMDUOVS



Ce support vertical en aluminium élégant pour deux écrans vous permet de suspendre deux écrans au-dessus de votre bureau ou table de travail pour libérer de l'espace et augmenter votre productivité. Grâce à sa structure robuste, ce support pour deux écrans maintient solidement deux moniteurs à support VESA de 27 po de diagonale maximum chacun, verticalement superposés.

Le support pour deux écrans permet de superposer deux moniteurs. La hauteur des moniteurs est réglable le long du poteau de 71 cm afin de travailler confortablement avec votre installation à deux moniteurs.

Le support d'écran ajustable pour bureau permet une inclinaison et un angle de pivotement de +/-15° facile et sans effort, pour trouver facilement l'angle de vision idéal. Il permet également une rotation de 360 degrés pour basculer à volonté entre un affichage en mode portrait ou paysage.

Le support pour deux écrans maintient solidement vos moniteurs en place tout en s'adaptant à votre décor de bureau grâce à sa conception en aluminium noir et argent. Le support d'écran prend en charge quatre écrans jusqu'à 68,6 cm (27 po) de diagonale et d'un poids maximal de 8 kg chacun.

Le support d'écran VESA est facile à installer grâce à système d'attache et de retrait rapide de l'écran. Il possède également une colonne de gestion des câbles pour dissimuler ces derniers.

Le modèle ARMDUOVS bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Superposez vos écrans l'un au-dessus de l'autre et bénéficiez ainsi d'un affichage optimal pour vos activités de conception Web ou de codage
- Augmentez votre confort lorsque vous travaillez sur deux écrans
- Améliorez votre productivité dans un environnement de bureau

## Spécifications techniques

- Le support vertical pour deux écrans prend en charge deux écrans jusqu'à 27 po chacun (poids max 8 kg par moniteur)
- Hauteur des écrans réglable le long du poteau de 71 cm
- Ajustez facilement l'angle de vision de vos écrans grâce à l'inclinaison et au pivotement à +/-15°
- Positionnez votre écran en mode portrait ou paysage grâce à une rotation complète de 360°
- Le gestionnaire des câbles garde ces derniers dissimulés

---

### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2
Orientation	Vertical
Options de fixation	Support de bureau
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

---

### Performance

Capacité de poids	17.7 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	27in



Inclinaison	+ 15° / - 15°
Rotatif/pivotant	+15 ° / -15 °
Rotation de l'écran	360°

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	20.3 in [51.5 cm]
Largeur du produit	11.4 in [29.0 cm]
Hauteur du produit	29.7 in [75.4 cm]
Poids du produit	10.3 lb [4.6 kg]

---

Informations d'emballage

Package Length	21.9 in [55.5 cm]
Package Width	13.4 in [34.0 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Poids brut	11.8 lb [5.4 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Supports VESA
	Poteau inférieur
	Poteau supérieur
	Connecteur pour poteau
	Base
	Crochet de gestion des câbles
	Vis pour crochet de gestion des câbles
	Vis M4 x 14



Vis M5 x 14

Rondelles

Vis M4 x 30

Vis M5 x 30

Entretoises

Clé hexagonale de 3 mm avec embout de tournevis

Clé hexagonale 3 mm

Clé hexagonale 4 mm

Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

