

Dual monitor arm - verticaal - aluminium

Productcode: ARMDUOVS



Met deze verticale dual-monitor arm, met een slank aluminium design, kunt u twee schermen boven het oppervlak van uw bureau of tafel monteren, om ruimte vrij te maken en uw productiviteit te verhogen. Dankzij de sterke constructie ondersteunt deze vrijstaande dual-monitor arm twee voor VESA montage geschikte beeldschermen, elk tot 27", verticaal boven elkaar bevestigd.

De dual-monitor arm houdt twee schermen, boven elkaar, in positie. U kunt ook de hoogte van de schermen aanpassen, langs de 71 cm lange stang, zodat u comfortabel op beide schermen kunt werken.

De verstelbare monitor arm voor bureaus kan soepel en probleemloos $+15^{\circ}/-15^{\circ}$ worden gekanteld en gedraaid, waardoor u eenvoudige de ideale kijkhoek kunt vinden. De monitor beugel kan ook 360° worden geroteerd om bestanden in liggend of staand formaat te bekijken.

De dual-monitor arm houdt uw schermen veilig op hun plaats, terwijl uw kantoor een luxe uitstraling krijgt met zijn zwarte en zilveren aluminium design. De monitor arm ondersteunt twee schermen, elk tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht tot 8 kg.

De VESA monitor arm is eenvoudig te installeren, omdat de schermen snel kunnen worden bevestigd en verwijderd. De arm is ook voorzien van kabelgoten zodat uw kabels netjes uit het zicht worden gehouden.

De ARMDUOVS wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Zet uw schermen verticaal, ideaal voor webdesign of codering
- Verhoog uw comfort door tegelijkertijd met twee schermen te werken
- Verhoog uw productiviteit op kantoor

Eigenschappen

- Verticale dual-monitor arm ondersteunt twee schermen, elk tot 27" (max. gewicht 8 kg per scherm)
- De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 710 mm lange stang
- Pas uw schermhoek eenvoudig aan met +15°/-15° kantelen en +15°/-15° draaien
- Bekijk uw scherm in liggend of staand formaat met volledig 360° draaien
- Het kabelbeheer zorgt dat de kabels netjes uit het zicht worden gehouden

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Stand	Verticaal
Montage-opties	Bureaustandaard
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	13"



Maximale schermgrootte	27in
Kantelen	+ 15° / - 15°
Zwenken / draaien	+15° / -15°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	20.3 in [51.5 cm]
Breedte product	11.4 in [29.0 cm]
Hoogte product	29.7 in [75.4 cm]
Gewicht product	10.3 lb [4.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	21.9 in [55.5 cm]
Package Width	13.4 in [34.0 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.8 lb [5.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	VESA montagemiddelen
	onderste stang
	bovenste stang
	stangverbinding
	basis
	kabelmanagement haken



haak schroeven voor kabelmanagement

M4 x 14 schroeven

M5 x 14 mm schroeven

onderleggingen

M4 x 30 schroeven

M5 x 30 schroeven

Afstandsringen

3 mm inbussleutel met schroevendraaierpunt

3 mm inbusschroef

4 mm inbussleutel

verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

