

Skrivbordsmontering för en skärm - höjddjusterbar - stål

Produkt ID: ARMPIVOT



Frigör skrivbordsyta och arbeta bekvämare med detta skärmfäste för skrivbord. Med den enkla och eleganta skärmpelaren kan du VESA-montera en skärm (75x75, 100x100) ovanför skrivbordet eller bordet och justera skärmpositionen för perfekt visning.

Med fästet för dataskärmar kan du lyfta upp din skärm ovanför skrivbordet på en stöd Stolpe och enkelt justera skärmens höjd, position och vinklar för en ergonomisk arbetsmiljö. Skärmmonteringen ger dig den extra fördelen av att frigöra värdefull arbetsyta på ditt skrivbord. Skärmfästet av stål för en skärm ger säkert stöd för skärmar upp till 34 tum, med en maximal vikt på 14 kg.

Den höjddjusterbara monitorarmen har en 302 mm hög stöd Stolpe så att du kan justera höjden på skärmen längs med stolpen.

Njut av optimal visning med enkel justering av lutningen. VESA-fästet kan roteras 360 grader runt stöd Stolpen för att justera skärmens position. Monitorarmen stödjer även liggande till stående-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Skärmfästet är tillverkat av stål för långvarig prestanda.

Skärmfästet med skrivbordsklämma är enkelt att installera. För extra installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av skrivbordet, eller monteras genom ett kabelhål. Skärmmonteringen har en integrerad kabelhanteringskrok för att få ordning och reda.

TAA-kompatibel ARMPIVOT stöds av en 10-åriga garanti från StarTech.com och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Montera en skärm vid ett skrivbord, ett bord eller en disk för att frigöra ytor i kommersiella miljöer. Skapa en ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer. Roter skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning
- Skapa en ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer
- Roter skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning

Funktioner

- Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 14 kg
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 17,8 tum/45,2 cm).
- 360° rotation runt stödstoppen
- Kan lutas +90 till -15 grader för optimal visning
- Justerbar monitorarm med flera justeringar för position/vinkel

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Väggmonterbar	Nej
Ledad	Nej
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm
	Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm
	Hålstorlek på fästet: 10-60 mm

Prestanda

Viktkapacitet	30.9 lb [14 kg]
Maximal skärmstorlek	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höjjustering	Ja
Lutning	+90° / -15°
Vridning/pivotering	360° runt stödstoppen
Skärmrotation	360°

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 14 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 20 tum (50,8 cm).
------	--

Utseende

Färg	Silver
Kabinettyp	Stål och plast
Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	4.4 lb [2.0 kg]

Förpackning

Package Length	21.6 in [54.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.2 cm]
Fraktvikt	5.7 lb [2.6 kg]



(förpackning)

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

Stöd Stolpe

Skärmmontering

Kabelklämma

EVA-dyna

M3-insexnyckel (2,5 mm)

Stor C-klämma

Liten C-klämma

M6x12 mm Phillips-skruvar

M4x15 mm Phillips-skruv

M5x14 mm insexskruvar

Rund han-packning

Rund hon-packning

Instruktionsbok

Tumskruvar

Handskruv

Tryckplatta

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

